

H0,5/16 ZH OR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Orange
Référence	9037210000
Type	H0,5/16 ZH OR
GTIN (EAN)	4008190492687
Qté.	500 pièce(s)
Emballage	en vrac

H0,5/16 ZH OR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0,12 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur orange	Version	Embout double
--------------------------	---------------------------------	---------	---------------

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la surface des contacts (D1)	1,4 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,3 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm
Hauteur de la collerette (A)	5 mm	L1 en mm	16 mm
Largeur de la collerette (B)	3 mm	Longueur de dénudage	13 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	10 mm	Section de raccordement du conducteur	0,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 20		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

N° de certificat (cULus) E499744

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Documentation utilisateur	Technical information - EN Technical information - DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

H0,5/16 ZH OR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Dessins

Dessin

