

## H10,0/24T ZH BR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, brun |
| Référence  | <a href="#">9037710000</a>                |
| Type       | H10,0/24T ZH BR                           |
| GTIN (EAN) | 4008190493516                             |
| Qté.       | 100 pièce(s)                              |
| Emballage  | en vrac                                   |

**H10,0/24T ZH BR**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 0,81 g

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |

**Caractéristiques techniques**

|                          |                                |         |               |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|
| Description de l'article | Embouts doubles, couleur brune | Version | Embout double |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|

**Embouts**

|  |               |  |                    |
|--|---------------|--|--------------------|
| Couleur  | Telemecanique | Diamètre de la surface des contacts (D1) | 5,8 mm             |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2)        | 0,5 mm        | Épaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0,2 mm             |
| Hauteur de la collerette (A)                     | 13,4 mm       | L1 en mm                                 | 24 mm              |
| Largeur de la collerette (B)                     | 7,6 mm        | Longueur de dénudage                     | 17 mm              |
| Longueur de la surface des contacts (L2)         | 12 mm         | Section de raccordement du conducteur    | 10 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 8         |  |                    |

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

N° de certificat (cULus) E499744

**Téléchargements**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Données techniques        | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Données techniques        | <a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>  |
| Documentation utilisateur | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Brochures                 |  |

**Fiche de données**

**H10,0/24T ZH BR**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

**Dessins**

**Dessin**

