

## CRIMPER 25 N D4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Pinces à sertir pour contacts non isolés

cosses roulées, cosses tubulaires, cosses enfichables,  
cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Version	Outils, Pince à sertir les contacts, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup>
Référence	<a href="#">9040460000</a>
Type	CRIMPER 25 N D4
GTIN (EAN)	4008 19046 1508
Qté.	1 pièce(s)

**CRIMPER 25 N D4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids net	550 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Outil de sertissage pour connecteurs non isolés 10 – 25 mm <sup>2</sup>	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

**Description du contact**

Plage de sertissage, max.	25 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	10 mm <sup>2</sup>
Type de contact	Sans isolant		

**Données de l'outil - sertissage**

Profil de sertissage 1, max.	10 mm <sup>2</sup>	Profil de sertissage 2, max.	16 mm <sup>2</sup>
Profil de sertissage 3, max.	25 mm <sup>2</sup>		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Agréments**

Agréments

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--