

CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Outils, Outil de sertissage pour embouts, 6mm ² , 25mm ²
Référence	9040470000
Type	CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN)	4008 19046 1485
Qté.	1 pièce(s)

CRIMPER 25 Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids net	529,57 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour embouts 6 - 25mm ²	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Description du contact

Plage de sertissage, max.	25 mm ²	Plage de sertissage, min.	6 mm ²
Type de contact	Embouts jumelés avec/sans colliers en plastique		

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, max.	6 mm ²	Profil de sertissage 2, max.	10 mm ²
Profil de sertissage 3, max.	25 mm ²	Profil de sertissage 4, max.	16 mm ²

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Note importante

Informations sur le produit	Plage de sertissage 2 (avec plusieurs positions de sertissage : 10 mm ² , 2 x 4 mm ² , 2 x 6 mm ²) Plage de sertissage 4 (avec plusieurs positions de sertissage : 16 mm ² , 2 x 10 mm ²)
-----------------------------	---

Agréments

Agréments

**Téléchargements**

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--