

**CRIMPER 6.3 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir pour clips et languettes avec collerette ouverte ou roulée**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

**Informations générales de commande**

Version	Outils, Pince à sertir les contacts, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup>
Référence	<a href="#">9040490000</a>
Type	CRIMPER 6.3 F
GTIN (EAN)	4008 19046 1454
Qté.	1 pièce(s)

**CRIMPER 6.3 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2,362 inch
Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids net	418 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Outil à sertir pour connecteurs enfichables plats 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

**Description du contact**

Largeur du connecteur	6,3 mm	Plage de sertissage, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Type de contact	Connecteur/chasse-goupille

**Données de l'outil - sertissage**

Profil de sertissage 1, max.	1 mm <sup>2</sup>	Profil de sertissage 1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Profil de sertissage 2, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Profil de sertissage 2, min.	1,5 mm <sup>2</sup>

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Agréments**

Agréments

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--