

CRIMPER RG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour connecteurs coaxiaux

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Outils, Pince à sertir les contacts
Référence	9040500000
Type	CRIMPER RG 58/59
GTIN (EAN)	4008 190464875
Qté.	1 pièce(s)

CRIMPER RG 58/59**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids net	381,8 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à sertir pour connecteurs coaxiaux RG 58/59/62/71
--------------------------	---

Description du contact

Type de contact	Connecteur coaxial
-----------------	--------------------

Données de l'outil - sertissage

Crimpstation, Largeur (B 1)	10 mm	Crimpstation, Largeur (B 2)	10 mm
Crimpstation, Largeur (B 3)	2,3 mm	Diamètre contact interne (D)	2 mm
Diamètre douille extérieure	6,2 mm	Taille de la clé six pans (A 2)	6,48 mm
Taille de la clé six pans (A 3)	1,72 mm	Taille de la clé six pans (A)	5,4 mm

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Agréments

Agréments

**Téléchargements**

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--