

CRIMPER 6 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour contacts non isolés

cosses roulées, cosses tubulaires, cosses enfichables,
cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Outils, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ²
Référence	9040520000
Type	CRIMPER 6 N
GTIN (EAN)	4008 19046 146 1
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 28 mars 2023 15:12:28 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

CRIMPER 6 N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	78 mm	Hauteur (pouces)	3,071 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids net	378,8 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour connecteurs non isolés 0,25 – 6 mm ²	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Description du contact

Plage de sertissage, max.	6 mm ²	Plage de sertissage, min.	0,5 mm ²
Type de contact	Sans isolant		

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, max.	1,5 mm ²	Profil de sertissage 1, min.	0,5 mm ²
Profil de sertissage 2, max.	2,5 mm ²	Profil de sertissage 2, min.	1,1 mm ²
Profil de sertissage 3, max.	6 mm ²	Profil de sertissage 3, min.	2,6 mm ²

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Agréments

Agréments

**Téléchargements**Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)