

LIF 1,5F288 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Clips isolés en PVC avec clip en cuivre**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses, Cosse isolée, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Référence	9200520000
Type	LIF 1,5F288 R
GTIN (EAN)	40322484 1036 1
Qté.	100 pièce(s)

LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	5,7 mm	Profondeur (pouces)	0,224 inch
Largeur	18,7 mm	Largeur (pouces)	0,736 inch
Poids net	0,62 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cosses fiches femelles renforcées 1,5 mm ² / 2,8x0,8
--------------------------	---

Raccordements

Couleur d'identification	rouge	Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	4 mm	Dimension	2,8 x 0,8 mm
Dimension (languette)	2,8 x 0,8 mm	Isolation	présente
Largeur du connecteur enfichable (d2)	2,8 mm	Longueur de la collerette plastique (b)	10 mm
Matériau/plastique	PVC	Section de raccordement du conducteur	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

