

LIF 2,5F488 R

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
Référence	9200550000
Type	LIF 2,5F488 R
GTIN (EAN)	4032248410392
Qté.	100 pièce(s)

LIF 2,5F488 R

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	6,4 mm	Profondeur (pouces)	0,252 inch
Largeur	19,2 mm	Largeur (pouces)	0,756 inch
Poids net	0,75 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cosses fiches femelles renforcées 2,5 mm ² / 4,8x0,8
--------------------------	---

Raccordements

Couleur d'identification	bleu	Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	5 mm	Dimension	4,8 x 0,8 mm
Dimension (languette)	4,8 x 0,8 mm	Isolation	présente
Largeur du connecteur enfichable (d2)	4,8 mm	Longueur de la collerette plastique (b)	10 mm
Matériau/plastique	PVC	Section de raccordement du conducteur	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm ²

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

LIF 2,5F488 R

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dessins

