

LIF 1,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Languettes isolées en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , Rouge
Référence	9200580000
Type	LIF 1,5M638 R
GTIN (EAN)	40322484 10422
Qté.	100 pièce(s)

LIF 1,5M638 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	5,8 mm	Profondeur (pouces)	0,228 inch
Largeur	20,8 mm	Largeur (pouces)	0,819 inch
Poids net	0,81 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embout plat 0,5-1,5 mm ²
--------------------------	-------------------------------------

Raccordements

Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm	Diamètre de la collerette plastique (D)	4 mm
Dimension	6,3 x 0,8 mm	Dimension (languette)	6,3 x 0,8 mm
Isolation	présente	Largeur du connecteur enfichable (d2)	6,3 mm
Longueur de la collerette plastique (b)	10 mm	Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

LIF 1,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

