

**LIF 6M638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Languettes isolées en PVC avec clip en cuivre**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

**Informations générales de commande**

Version	Cosses, Cosse isolée, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune
Référence	<a href="#">9200600000</a>
Type	LIF 6M638 R
GTIN (EAN)	40322484 10446
Qté.	100 pièce(s)

**LIF 6M638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	8,2 mm	Profondeur (pouces)	0,323 inch
Largeur	23,8 mm	Largeur (pouces)	0,937 inch
Poids net	1,6 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Embout plat 4-6 mm <sup>2</sup>
--------------------------	---------------------------------

**Raccordements**

Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm	Diamètre de la collerette plastique (D)	6,8 mm
Dimension	6,3 x 0,8 mm	Dimension (languette)	6,3 x 0,8 mm
Isolation	présente	Largeur du connecteur enfichable (d2)	6,3 mm
Longueur de la collerette plastique (b)	13 mm	Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm <sup>2</sup>

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**Fiche de données**

**LIF 6M638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

