

LAN USB TESTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les boîtiers plastiques et entièrement isolés des testeurs de continuité résistent aux chocs et sont incassables ce qui leur permet d'être parfaitement adaptés à un usage quotidien dans des conditions sévères. La lampe de poche intégrée permet de trouver facilement et en toute sécurité les câbles défectueux. Le test de continuité peut être signalé par un signal lumineux ou sonore.

Informations générales de commande

Version	Outils de test, Testeur de continuité pour câble informatique
Référence	9205400000
Type	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 30 mars 2023 15:34:43 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	65 mm	Profondeur (pouces)	2,559 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1,063 inch
Largeur	135 mm	Largeur (pouces)	5,315 inch
Poids net	355 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002080	ETIM 7.0	EC002080
ETIM 8.0	EC002080	ECLASS 9.0	27-20-11-08
ECLASS 9.1	27-20-03-90	ECLASS 10.0	27-20-11-08
ECLASS 11.0	27-20-11-08	ECLASS 12.0	27-20-11-08

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Testeurs de continuité
--------------------------	------------------------

Appareils de mesure et de test

Affichage	LED	Bipeur	Non
Degré de protection	IP44	Dimensions coffret déporté	65 x 28 x 27 mm
Longueur de câble contrôlable, max.	1 000 m	Poids coffret déporté	30 g
Puissance testé et approuvé selon	Batterie monobloc de 9V EN/CEI 61010	Type de raccordement	RJ45, USB A, USB B

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

