

**CTIN CM 1.6/2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir pour contacts décollés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

**Informations générales de commande**

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage avec 4 empreintes
Référence	<a href="#">9205430000</a>
Type	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
Qté.	1 pièce(s)

## CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Largeur	230 mm	Largeur (pouces)	9,055 inch
Poids net	1 175 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour contacts HD, HE et ConCept M10/M5 0,14-6mm <sup>2</sup>	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

## Description du contact

Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur min. AWG	AWG 26	Type de contact	Contacts décollés

## Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, max.	6 mm <sup>2</sup>	Profil de sertissage 1, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage avec 4 empreintes		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Agréments

Agréments



## Téléchargements

Documentation utilisateur	<a href="#">Manual_other languages</a> <a href="#">Manual_DE_EN</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	