

QL 4 SAKK4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Les connexions transversales vissables sont faciles à monter et à démonter. Grâce à la grande surface du contact, même les courants élevés peuvent être transmis avec une fiabilité de contact maximale.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Série SAK, Connexion transversale@, Connexion transversale@, Nombre de pôles: 4 |
| Référence | 9502560000 |
| Type | QL 4 SAKK4 |
| GTIN (EAN) | 4008 190550554 |
| Qté. | 50 pièce(s) |

Date de création 30 mars 2023 15:40:22 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

QL 4 SAKK4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 1 mm | Profondeur (pouces) | 0,039 inch |
| Hauteur | 6 mm | Hauteur (pouces) | 0,236 inch |
| Largeur | 29,7 mm | Largeur (pouces) | 1,169 inch |
| Poids net | 1,14 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------|----------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C |
|-------------------------|----------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------|----------------|--|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
| Type de montage | Vissé | Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|----------|--------|---------|------|
| Matériau | Cuivre | Couleur | gris |
|----------|--------|---------|------|

Caractéristiques du système

| | |
|---------|-------------------------|
| Version | Connexion transversale@ |
|---------|-------------------------|

Caractéristiques nominales

| | |
|-----------------|------|
| Courant nominal | 32 A |
|-----------------|------|

Connexions transversales

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Courant nominal multipolaire | 32 A | Nombre des blocs de jonction pontés | 4 |
| Type | Connexion transversale@ | | |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Pas en mm (P) | 8 mm |
|---------------|------|

Généralités

| | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|---|
| Instruction de montage | Montage direct | Nombre de pôles | 4 |
|------------------------|----------------|-----------------|---|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Fiche de données**QL 4 SAKK4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

| | |
|---------------------------|---|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Documentation utilisateur | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |