

WK S 0,4X2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Lames de rechange pour tournevis dynamométriques

Emmanchement selon DIN 5264, ISO 2380/1

Informations générales de commande

Version	Insert de tournevis
Référence	9918520000
Type	WK S 0,4X2,5
GTIN (EAN)	4032248388882
Qté.	1 pièce(s)

WK S 0,4X2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0,157 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0,157 inch
Largeur	175 mm	Largeur (pouces)	6,89 inch
Poids net	21 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04
ECLASS 12.0	21-04-42-04		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Lame amovible vis à tête fendue, taille 0,4x2,5
--------------------------	---

Outils à couper

Épaisseur de la lame (A)	0,4 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	2,5 mm	Réglage du couple, max.	0,4 Nm
longueur de la lame	175 mm		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Agréments

Agréments



Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	