

WK S 0,8X4,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com



Lames de rechange pour tournevis dynamométriques

Emmanchement selon DIN 5264, ISO 2380/1

Informations générales de commande

Version	Insert de tournevis
Référence	9918550000
Type	WK S 0,8X4,0
GTIN (EAN)	4032248388912
Qté.	1 pièce(s)

WK S 0,8X4,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0,157 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0,157 inch
Largeur	175 mm	Largeur (pouces)	6,89 inch
Poids net	25 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04
ECLASS 12.0	21-04-42-04		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Lame amovible vis à tête fendue, taille 0,8x4
--------------------------	---

Outils à couper

Épaisseur de la lame (A)	0,8 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	4 mm	Réglage du couple, max.	2,5 Nm
longueur de la lame	175 mm		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Agréments

Agréments



Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	