

## WK K PH0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Lames de rechange pour tournevis dynamométriques

Emmanchement selon DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

### Informations générales de commande

Version	Insert de tournevis
Référence	<a href="#">9918570000</a>
Type	WK K PH0
GTIN (EAN)	4032248388943
Qté.	1 pièce(s)

## WK K PH0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0,157 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0,157 inch
Largeur	175 mm	Largeur (pouces)	6,89 inch
Poids net	25 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-03
ECLASS 12.0	21-04-42-03		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Lame amovible pour vis à tête cruciforme, forme PH, taille 0
--------------------------	--

## Outils à couper

Forme	Cruciforme	Réglage du couple, max.	0,9 Nm
Taille	0	Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	0
longueur de la lame	175 mm		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

## Agréments

Agréments



## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	