

WK K PH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Lames de rechange pour tournevis dynamométriques

Emmanchement selon DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

Informations générales de commande

Version	Insert de tournevis
Référence	9918580000
Type	WK K PH1
GTIN (EAN)	4032248388950
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 30 mars 2023 15:44:20 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

WK K PH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0,157 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0,157 inch
Largeur	175 mm	Largeur (pouces)	6,89 inch
Poids net	25 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-03
ECLASS 12.0	21-04-42-03		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Lame amovible pour vis à tête cruciforme, forme PH, taille 1
--------------------------	--

Outils à couper

Forme	Cruciforme	Réglage du couple, max.	3,8 Nm
Taille	1	Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	1
longueur de la lame	175 mm		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Agréments

Agréments



Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	