


Supports d'arbre Type à montage à embase avec fente

Type standard / Type à manchon long



Type	Embase ronde	Embase carrée	A embase compacte	M Matériau	S Traitement de surface	A Accessoire
Standard	STHWRB	STHWSB	STHWCB	EN 1.1191	Oxydé noir	Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1
	STHWR	STHWS	STHWC	EN 1.4301 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	Vis d'assemblage à tête à six pans creux 1 pièce (acier inoxydable)
	SSTHWR	SSTHWS	SSTHWC	EN 1.4301 équiv.	-	-
Manchon long	STHWRBL	STHWSBL	STHWCBL	EN 1.1191	Oxydé noir	Vis d'assemblage à tête à six pans creux x2
	STHWR	STHWS	STHWC	EN 1.4301 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	Vis d'assemblage à tête à six pans creux 2 pièces (acier inoxydable)
	SSTHWR	SSTHWS	SSTHWC	EN 1.4301 équiv.	-	-

Standard - Trous de montage traversants



Référence pièce		DH7	Épaisseur du manchon (N)	L	L1	D1	H	T	B	B1	P	K	W	P1	F	d	S	S1	X	Y	d1	d2	M	M x longueur de la vis incluse	Prix unitaire			
Type	Embase ronde																								Embase carrée	A embase compacte		
Standard	8	+0.015 0	8.5	18	-	25	39	5	10	-	32	30	27	25	20	3.5	1.5	7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4x10	-	-	-		
	10	+0.015 0	10	20	-	30	49	5	10	-	40	38	32	33	23	4.5	1.5	10	3	11	4	5.6	M5	M5x10	-	-	-	
	*12	+0.018 0	9.5	24	-	32	52	6	12	-	46	44	37	37	27	5.5	1.5	11	4	12	5	9	5.6	M5	M5x12	-	-	-
	13	+0.018 0	10	27	-	35	56	6	12	-	46	44	37	37	27	5.5	1.5	12	5	12	5	9	5.6	M5	M5x12	-	-	-
	15	+0.018 0	9.5	30	45	35	56	6	12	-	46	44	37	37	27	5.5	1.5	12	5	12	5	9	5.6	M5	M5x12	-	-	-
	*16	+0.021 0	10	32	48	40	64	8	15	30	67	60	57	50	45	6.6	2	14	6	17	6	6	6.6	M6	M6x20	-	-	-
	*20	+0.021 0	10	38	57	45	69	8	15	30	67	60	57	50	45	6.6	2	17	6	17	6	6	6.6	M6	M6x20	-	-	-
	*25	+0.025 0	12.5	40	60	55	79	10	18	36	87	81	76	67	55	9	1.5	20	10	12	6.6	9	6.6	M8	M8x26	-	-	-
	*30	+0.025 0	15	55	82.5	70	104	12	22	44	102	94	91	82	60	9	1.5	26	13	14	9	9	6.6	M8	M8x26	-	-	-
	*40	+0.025 0	17.5	65	97.5	85	119	12	22	44	102	94	91	82	60	9	1.5	32	16	18	11	11	6.6	M10	M10x32	-	-	-
*50	+0.025 0	17.5	65	97.5	85	119	12	22	44	102	94	91	82	60	9	1.5	32	16	18	11	11	6.6	M10	M10x32	-	-	-	

Le type à manchon long est disponible uniquement pour la dimension D désignée par *.

D	Prix unitaire					
	Embase ronde		Embase carrée		A embase compacte	
8	STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS
10	STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS
12	STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS
13	STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS
15	STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS
16	STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS
20	STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS
25	STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS
30	STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS
35	STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS
40	STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS
50	STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS

Ordering Example: STHWR10

D	Prix unitaire					
	Embase ronde		Embase carrée		A embase compacte	
12	STHWRBL	STHWR	SSTHWR	STHWSBL	STHWS	SSTHWS
16	STHWRBL	STHWR	SSTHWR	STHWSBL	STHWS	SSTHWS
20	STHWRBL	STHWR	SSTHWR	STHWSBL	STHWS	SSTHWS
25	STHWRBL	STHWR	SSTHWR	STHWSBL	STHWS	SSTHWS
30	STHWRBL	STHWR	SSTHWR	STHWSBL	STHWS	SSTHWS
35	STHWRBL	STHWR	SSTHWR	STHWSBL	STHWS	SSTHWS
40	STHWRBL	STHWR	SSTHWR	STHWSBL	STHWS	SSTHWS
50	STHWRBL	STHWR	SSTHWR	STHWSBL	STHWS	SSTHWS


Supports d'arbre Type à montage à embase avec fente

Avec avant-trou / Avec trous pour broche


Caractéristiques : Positionnement facile lors du montage.




Embase ronde	A embase compacte	M Matériau	S Traitement de surface	A Accessoire
STHWIRB	STHWICB	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir	Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1
STHWIR	STHWIC	EN 1.4301 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	Vis d'assemblage à tête à six pans creux 1 pièce (acier inoxydable)
SSTHWIR	SSTHWIC	EN 1.4301 équiv.	-	-



Référence pièce		DH7	Épaisseur du manchon (N)	L	D1	H	T	B	P	W	P1	F	d	S	S1	X	Y	d1	d2	M	M x Longueur	Prix unitaire			
Type	Embase ronde																					Embase carrée	A embase compacte		
Embase ronde	8	+0.015 0	8.5	23	25	39	5	10	32	27	25	20	3.5	1.5	7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4x10	-	-	-		
	8M	+0.015 0	8.5	23	25	39	5	10	32	27	25	20	3.5	1.5	7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4x10	-	-	-		
	10	+0.015 0	10	25	30	49	5	10	40	32	33	23	4.5	1.5	10	3	11	4	5.6	M5	M5x10	-	-	-	
	12	+0.018 0	10	28	32	52	6	12	42	34	35	25	4.5	1.5	11	4	12	5	9	5.6	M5	M5x12	-	-	-
	15	+0.018 0	10	33	35	56	6	12	46	37	37	27	5.5	1.5	12	5	12	5	9	5.6	M5	M5x12	-	-	-
A embase compacte	16	+0.021 0	9.5	36	35	56	6	12	46	37	37	27	5.5	1.5	12	5	12	5	9	5.6	M5	M5x16	-	-	-
	20	+0.021 0	10	40	40	64	8	15	52	42	43	30	6.6	2	14	6	17	6	6	6.6	M6	M6x20	-	-	-
	25	+0.021 0	12.5	50	55	79	10	18	67	57	50	45	6.6	2	17	6	17	6	6	6.6	M6	M6x20	-	-	-
	30	+0.025 0	15	55	55	79	10	18	67	57	50	45	6.6	2	20	10	12	6.6	9	6.6	M6	M6x20	-	-	-
	40	+0.025 0	15	67	70	104	12	18	87	76	67	55	9	1.5	26	13	14	9	9	6.6	M8	M8x26	-	-	-



Embase ronde	A embase compacte	M Matériau	S Traitement de surface	A Accessoire
STHWIRBK	STHWICBK	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir	Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1
STHWIRK	STHWICK	EN 1.4301 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	Vis d'assemblage à tête à six pans creux 1 pièce (acier inoxydable)
SSTHWIRK	SSTHWICK	EN 1.4301 équiv.	-	-



Référence pièce		DH7	Épaisseur du manchon (N)	L	D1	H	T	B	P	W	P1	F	d	S	S1	X	Y	d1	d2	Q	M	M x Longueur	Prix unitaire			
Type	Embase ronde																						Embase carrée	A embase compacte		
Embase ronde	12	+0.018 0	10	22	32	52	6	10	42	34	35	25	4.5	1.5	11	4	12	5	4	4	M5	M5x12	-	-	-	
	16	+0.018 0	9.5	30	35	56	6	12	46	37	37	27	5.5	1.5	12	5	12	5	9	5.6	5	M5	M5x16	-	-	-
	20	+0.021 0	10	32	40	64	8	15	52	42	43	30	6.6	2	14	6	17	6	6	6.6	6	M6	M6x20	-	-	-
A embase compacte	25	+0.021 0	10	38	45	69	8	15	57	47	46	34	6.6	2	17	6	17	6	6	6.6	6	M6	M6x20	-	-	-
	30	+0.025 0	12.5	40	55	79	10	18	67	57	50	45	6.6	2	20	10	12	6.6	9	6.6	6	M6	M6x20	-	-	-
	40	+0.025 0	15	55	55	79	10	18	67	57	50	45	6.6	2	26	13	14	9	9	6.6	6	M8	M8x26	-	-	-

Ordering Example: STHWIR10, STHWRBK25