

Roulements et carters - Lubrifiés, à faible production de poussière

Roulements simples

A retenue	Avant-trou, à retenue	Sans retenue	Matériau	Traitement de surface
S-SBACA	S-SBACR	S-SBACN	Roulement	Logement
S-SBGCA	S-SBGCR	S-SBGCN	Acier inoxydable	Logement
			EN 1.4301 Équiv.	Anodisé clair

Le roulement peut dépasser de 0.1 à 0.2mm en raison de la tolérance négative de la dimension B pour maintenir les bagues externes des roulements en place.
Les trous de montage sont taraudés et contre-alésés afin de pouvoir monter le carter des deux côtés.

Précision du roulement : JIS B 1514 Niveau 0 Accessoire : bague de retenue (EN 1.4301 équiv.)

Référence pièce	d	Dh7	Tolérance	B	H	W	T	T1	T2	dh	D1g7	Tolérance	A	F	M (normal) (dz)	d1	H1
A retenue S-SBACA S-SBGCA	623ZZ	3	10	+0.015 0	4	33	16	9	7	6	7	14	24		M4 (3.3)	6.5	3.4
	624ZZ	4	13		5	35	18	10	8	7	9	17	-0.006				
	605ZZ	5	14	+0.018 0	5	36	20	10	8	7	10	18	-0.024				
	625ZZ	5	16		5	38	22	10	8	7	12	20					
	606ZZ	6	17		6	39	23	11	9	8	13	21	-0.007				
	608ZZ	8	22		7	45	29	12	10	9	18	27	-0.028				
Avant-trou, à retenue S-SBACR S-SBGCR	6900ZZ				6	45	29	11	9	8	19	27			M5 (4.3)	8	4.4
	6000ZZ	10	26	+0.021 0	8	50	34	13	11	10	22	32	-0.009				
	6200ZZ		30		9	54	38	14	12	11	24	36	-0.034				
	6901ZZ		24		6	48	31	11	9	8	21	30	-0.007 -0.028				
	6001ZZ	12	28		8	52	36	13	11	10	24	34					
	6201ZZ		32	+0.025 0	10	56	40	15	13	12	26	38					
Sans retenue S-SBACN S-SBGCN	6902ZZ		28	+0.021 0	7	57	37	12	10	9	25	35			M6 (5.2)	9.5	5.4
	6002ZZ	15	32		9	60	40	14	12	11	28	38	-0.009 -0.034				
	6202ZZ		35		11	64	44	17	15	13	29	42					
	6904ZZ		37	+0.025 0	9	69	47	15	13	11	34	45					
	6004ZZ	20	42		12	77	54	18	16	14	36	50			M8 (6.8)	11	6.5
	6204ZZ		47		14	81	58	20	18	16	40	54	-0.010 -0.040				

Ordering
Exemple

Référence pièce
S-SBACA6900ZZ

Alterations
Référence pièce - (NA)
S-SBACA6900ZZ - NA

Ex. d'application P.932
Roulements à faible production de poussière P.1009

Modification Code NA
Spéc. Les roulements et les bagues de retenue ne sont pas fixés au carter lors de l'expédition.

Roulement N°	Prix unitaire du type à retenue		Prix unitaire du type à retenue, à avant-trou		Prix unitaire du type sans retenue	
	S-SBACA	S-SBGCA	S-SBACR	S-SBGCR	S-SBACN	S-SBGCN
623ZZ						
624ZZ						
605ZZ						
625ZZ						
606ZZ						
608ZZ						
6900ZZ						
6000ZZ						
6200ZZ						
6901ZZ						
6001ZZ						
6201ZZ						
6902ZZ						
6002ZZ						
6202ZZ						
6904ZZ						
6004ZZ						
6204ZZ						

Roulements et carters - Lubrifiés, à faible production de poussière

Roulements doubles

A retenue	Sans retenue	Matériau	Traitement de surface
Rond	Compact	Roulement	Logement
S-SBARB	S-SBACB	S-SBACC	Logement
		S-SBAMCC	
S-SBGRB		S-SBGCC	

Acier inoxydable EN AW-2017 Équiv. EN 1.4301 Équiv. Anodisé clair Placage autocatalytique au nickel

Précision du roulement : JIS B 1514 Niveau 0 Accessoire : bague de retenue (EN 1.4301 équiv.)

Référence pièce	Sélection	d	Dh7	Tolérance	B	ℓ	H	W	T	dh	D1g7	Tolérance	P.C.D.	A	F	d1	d2	H1	
A retenue (rond) S-SBARB S-SBGRB	623ZZ	20 30	3	10	+0.015 0	4	2.65	33	16	7	7	14	-0.006 -0.024	24	24		6.5	3.5	3.1
	624ZZ	20 30	4	13		5	2.65	35	18	9	17			26	26				
	605ZZ	20 30	5	14	+0.018 0	5	2.65	36	20	10	18			26	26				
	625ZZ	25 30	5	16		5	2.65	38	22	12	20			28	28				
	606ZZ	20 35	6	17		6	2.65	39	23	13	21		-0.007 -0.028	29	29				
	608ZZ	25 35	8	22		7	2.65	45	29	18	27			35	35				
(compact) S-SBACB	6900ZZ	25 40			6	2.65	45	29	19	27			35	35					
	6000ZZ	25 40	10	26	+0.021 0	8	2.85	50	34	22	32		-0.009 -0.034	40	40		8	4.5	4.1
	6200ZZ	30 40		30		9	2.85	54	38	24	36			44	44				
	6901ZZ	25 40		24		6	2.85	48	31	21	30		-0.007 -0.028	38	38				
	6001ZZ	25 40	12	28		8	2.85	52	36	24	34			42	42				
	6201ZZ	30 40		32	+0.025 0	10	2.85	56	40	26	38			46	46				
Sans retenue (compact) S-SBACC S-SBAMCC S-SBGCC	6902ZZ	25 50		28	+0.021 0	7	2.85	57	37	25	35			45	45				
	6002ZZ	30 50	15	32		9	2.85	60	40	28	38		-0.009 -0.034	48	48		9.5	5.5	5.1
	6202ZZ	35 50		35		11	3.75	64	44	29	42			52	52				
	6904ZZ	35 50		37	+0.025 0	9	3.75	69	47	34	45			56	51	24			
	6004ZZ	40 50	20	42		12	3.95	77	54	36	50			64	56	32	11	6.6	6.1
	6204ZZ	45 50		47		14	3.95	81	58	40	54		-0.010 -0.040	68	59	34			

Ordering
Exemple

Référence pièce - L
S-SBACB6900ZZ - 25

Ex. d'application P.940, 944
Roulements à faible production de poussière P.1009

Alterations
Référence pièce - L - (NA)
S-SBACB6900ZZ - 25 - (NA)

Modification Code NA
Spéc. Les roulements et les bagues de retenue ne sont pas fixés au carter lors de l'expédition.

Roulement N°	Prix unitaire					
	A retenue		Sans retenue			
	Rond	Compact	Compact	Compact	S-SBACC	S-SBGCC
623ZZ						
624ZZ						
605ZZ						
625ZZ						
606ZZ						
608ZZ						
6900ZZ						
6000ZZ						
6200ZZ						
6901ZZ						
6001ZZ						
6201ZZ						
6902ZZ						
6002ZZ						
6202ZZ						
6904ZZ						
6004ZZ						
6204ZZ						