

Supports de capteurs de proximité / Indicateurs de capteur / Supports d'indicateurs de capteur

Indicateurs de capteur de proximité Vis de serrage / Fente

Caractéristiques : utilisable conjointement aux rails pour interrupteurs et capteurs - Aluminium (N°4), voir P.2077~P.2083

Supports pour capteurs de proximité

SBRK

RoHS 10

| Référence pièce | Type | N° | M | MxP (fin) | Prix unitaire 1 à 9 pièce(s) | Remise sur volume 10-50 |
|-----------------|------|----|----|-----------|---------------------------------|----------------------------|
| SBRK | | 4 | 8 | 8x1.0 | | |
| | | | 12 | 12x1.0 | | |

☺ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering Example
Référence pièce - M
SBRK4 - 8

Indicateurs de capteur

Pôle rond
DGSF
KDGSF

Filetage complet
DGM
KDGM

Embase compacte entièrement fileté
DGMS
KDGMs

RoHS 10

| Type | M | Matériau | S | Traitement de surface |
|------------------------------------|---------------|---------------------|---|-----------------------|
| Pôle rond | DGSF KDGSF | EN 1.1191 équiv. | - | Oxydé noir |
| Filetage complet | DGM KDGM | | - | Oxydé noir |
| Embase compacte entièrement fileté | DGMS KDGMs | | - | Oxydé noir |

| Référence pièce | Type | M (normal) | L Incément de 5mm | D | W | Prix unitaire DGSF | | | | Prix unitaire KDGSF | | | | |
|--|------|------------|----------------------|----|----|---------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | L50-100 | L105-200 | L205-400 | L405-600 | L50-100 | L105-200 | L205-400 | L405-600 | |
| Pôle rond DGSF KDGSF | | 10 | 50-500 | 10 | 8 | | | | | | | | | |
| | | 12 | | 12 | 10 | | | | | | | | | |
| | | 16 | 50-600 | 16 | 12 | | | | | | | | | |

| Référence pièce | Type | M (normal) | L Incément de 5mm | Prix unitaire DGM | | | Prix unitaire KDGM | | |
|---|------|------------|----------------------|--------------------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
| | | | | L50-100 | L105-200 | L205-400 | L50-100 | L105-200 | L205-400 |
| Filetage complet DGM KDGM | | 10 | 50-400 | | | | | | |
| | | 12 | | | | | | | |
| | | 16 | | | | | | | |

| Référence pièce | Type | M (normal) | L Incément de 5mm | S Incément de 1mm | W | Prix unitaire DGMS | | | Prix unitaire KDGMs | | |
|---|------|------------|----------------------|----------------------|----|---------------------------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|
| | | | | | | L50-100 | L105-200 | L205-400 | L50-100 | L105-200 | L205-400 |
| Embase compacte entièrement fileté DGMS KDGMs | | 10 | 50-400 | 0 ≤ S ≤ L-10 | 8 | | | | | | |
| | | 12 | | | 10 | | | | | | |
| | | 16 | | | 14 | | | | | | |

Ordering Example
Référence pièce - L - S
DGSF10 - 150
DGMS16 - 300 - 100

Supports d'indicateurs de capteur


DSB

RoHS 10

M Matériau : EN 1.0038 équiv.
S Traitement de surface: oxydé noir

| Référence pièce | Type | M (normal) | Prix unitaire 1 à 9 pièce(s) | Remise sur volume 10-50 |
|-----------------|------|------------|---------------------------------|----------------------------|
| DSB | | 10 | | |
| | | 12 | | |
| | | 16 | | |

Ordering Example
Référence pièce
DSB12



Indicateurs d'interrupteur de fin de course P.2093, 2094

Type à vis de serrage

| Alésage de l'arbre | Type | M | Matériau | S | Traitement de surface | A | Accessoires |
|------------------------------------|-------------------|---|------------------|---|-----------------------|---|--|
| Type à disque avec trou traversant | DSS | | EN 1.1191 équiv. | | Oxydé noir | | Vis de serrage x2 |
| Type à disque avec trou taraudé | DMG, DMGFS | | | | | | Vis de serrage x2, bille en laiton x2. |

RoHS 10

Type à disque avec trou traversant et vis de serrage **DSS**

Type à disque avec trou taraudé et vis de serrage **DMG** (avec bille en laiton)

Type à épaulement avec trou taraudé et vis de serrage **DMGFS** (avec bille en laiton)

Avec trou traversant et vis de serrage

| Référence pièce | Type | D | d | Prix unitaire 1 à 9 pièce(s) | Remise sur volume 10-50 |
|-----------------|------|----|----|---------------------------------|----------------------------|
| DSS | | 25 | 8 | | |
| | | 30 | 10 | | |
| | | 40 | 12 | 16 | |
| | | 50 | | | |

☺ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering Example
Référence pièce - d, M
Type D
DSS 25 - 8

Avec trou taraudé et vis de serrage

| Référence pièce | Type | D | M (normal) | Prix unitaire 1 à 9 pièce(s) | Remise sur volume 10-50 |
|-----------------|------|----|------------|---------------------------------|----------------------------|
| DMG | | 25 | 8 | | |
| | | 30 | 8 | 10 | |
| | | 40 | 12 | 16 | |
| | | 50 | | | |
| DMGFS | | 40 | 12 | 16 | |
| | | 50 | 12 | 16 | |
| | | | | | |

☺ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Indicateurs d'interrupteur de fin de course P.2093, 2094

Avec fente

| Type | M | Matériau | S | Traitement de surface | A | Accessoires |
|-----------------------|---|------------------|---|-----------------------|---|---|
| DSG, DMS, DMSL | | EN 1.1191 équiv. | | Oxydé noir | | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 |

RoHS 10

Type à disque avec trou traversant et fente **DSG**

Type à disque avec trou taraudé et fente **DMS**

Type à disque avec trou taraudé et fente, alésage C profond **DMSL**

Type à disque avec trou traversant et fente

| Référence pièce | Type | D | d | M1 (normal) | A | X | Y | Prix unitaire 1 à 9 pièce(s) | Remise sur volume 10-50 |
|-----------------|------|----|----|-------------|------|----|----|---------------------------------|----------------------------|
| DSG | | 30 | 10 | M5 | 9.0 | 6 | 6 | | |
| | | 40 | 12 | 16 | 14.0 | 7 | 8 | | |
| | | 50 | | | 16.5 | 10 | 10 | | |

Type à disque avec trou taraudé et fente

| Référence pièce | Type | D | M (normal) | M1 (normal) | A | X | Y | Prix unitaire 1 à 9 pièce(s) | Remise sur volume 10-50 |
|-----------------|------|----|------------|-------------|------|----|----|---------------------------------|----------------------------|
| DMS | | 30 | 10 | M5 | 9.0 | 6 | 6 | | |
| | | 40 | 12 | 16 | 14.0 | 7 | 8 | | |
| | | 50 | | | 16.5 | 10 | 10 | | |
| DMSL | | 50 | 12 | 16 | 15.5 | 10 | 6 | | |
| | | | | | | | | | |

Ordering Example
Référence pièce - d, M
Type D
DSG 40 - 16
DMS 30 - 10

