


Vis à trou traversant


Vis d'assemblage à tête ultra basse, vis d'assemblage à tête basse, à six pans creux, à six pans, à filetage complet

Utiliser dans un équipement ou un récipient sous vide nécessitant l'élimination de l'air présent dans le trou taraudé.




Référence pièce	Type	M-L	M x P	A	E	B	d	Prix unitaire	Remise sur volume
								1 à 49 pièce(s)	50 à 100 pièces
CBASG	3-6	8	3 x 0.5	6	1.3	1.5	1.2		
		10							
		12							
CBASG	4-6	8	4 x 0.7	8	1.5	2	1.5		
		10							
		12							
CBASG	5-10	12	5 x 0.8	9	1.5	3	1.5		
		16							
		20							
CBASG	6-10	12	6 x 1.0	10	1.5	3	2		
		16							
		20							
		30							

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.




Référence pièce	Type	M-L	M x P	A	E	B	d	Prix unitaire	Remise sur volume
								1 à 49 pièce(s)	50 à 100 pièces
CBAST	3-6	8	3 x 0.5	5.5	2	2	1.2		
		10							
		12							
CBAST	4-6	8	4 x 0.7	7	2.8	2.5	1.5		
		10							
		12							
CBAST	5-10	12	5 x 0.8	8.5	3.5	3	1.5		
		16							
		20							
CBAST	6-10	12	6 x 1.0	10	4	4	2		
		16							
		20							
		30							

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.




Référence pièce	Type	M-L	M x P	A	E	B	d	Prix unitaire	Remise sur volume
								1 à 49 pièce(s)	50 à 100 pièces
CBAS	3-6	8	3 x 0.5	5.5	3	2.5	1.2		
CBASTN	3-6	8							
		10							
		12							
CBAS	4-6	8	4 x 0.7	7	4	3	1.5		
CBASTN	4-6	8							
		10							
		12							
CBAS	5-8	10	5 x 0.8	8.5	5	4	1.5		
CBASTN	5-8	10							
		12							
		15							
CBAS	6-8	10	6 x 1.0	10	6	5	2		
CBASTN	6-8	10							
		12							
		15							
		20							
		25							
		30							
CBAS	8-12	15	8 x 1.25	13	8	6	2		
CBASTN	8-12	15							
		20							
		25							
		30							
CBAS	10-15	20	10 x 1.5	16	10	8	2		
CBASTN	10-15	20							
		25							
		30							


Spécifications non disponibles pour les tailles sans notification de prix. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.



Référence pièce	Type	M-L	M x P	A	E	d	Prix unitaire	Remise sur volume
							1 à 49 pièce(s)	50 à 100 pièces
RCBAS	3-6	8	3 x 0.5	5.5	2	1.2		
		10						
		12						
RCBAS	4-6	8	4 x 0.7	7	2.8	1.5		
		10						
		12						
RCBAS	5-8	10	5 x 0.8	8	3.5	2		
		12						
		16						
		20						
		25						
RCBAS	6-8	10	6 x 1.0	10	4	2		
		12						
		16						
		20						
		25						
		30						



Référence pièce	Type	M-L	M x P	B	t	d	Prix unitaire	Remise sur volume
							1 à 49 pièce(s)	50 à 100 pièces
MCBAS	3-8	10	3 x 0.5	1.5	0.7	1.2		
		15						
MCBAS	4-12	15	4 x 0.7	2.0	2.2	1.5		
		20						
		25						
		30						
MCBAS	5-15	20	5 x 0.8	2.5	2.8	1.5		
		25						
		30						
MCBAS	6-15	20	6 x 1.0	3.0	3.0	2		
		25						
		30						
MCBAS	8-20	25	8 x 1.25	4.0	4.0	2		
		30						



Charge de rupture par torsion (N)	Tête ultra basse / Tête basse
M3	1440
M5	4630


Les données ci-dessus sont indiquées à titre de référence et ne sont pas garanties.

Ordering Example
Référence pièce
CBAS5-10
RCBAS4-6
MCBAS8-30

Vis longues à tête moletée / Vis à tête moletée à étage



Type	Matériau	Traitement de surface
LRLM	EN 1.7220 Équiv.	Placage autocatalytique au nickel
LRLB	EN 1.4305 Équiv.	-




Référence pièce	Type	M (normal)	L	D	A	LRLM	LRLB
						Prix unitaire	Prix unitaire
						Remise sur volume	Remise sur volume
LRLM LRLB	3	6	10	5.5	10		
	4	6	10	7	16		
	5	10	16	8.5	20		
	6	10	16	10	30		
	8	20	25	13	36		
	10	20	25	16	40		

Ordering Example
Référence pièce - L
LRLB3 - 10



Type	Matériau	Traitement de surface
LRLMF	EN 1.7220 Équiv.	Placage autocatalytique au nickel
LRLBS, LRLBF	EN 1.4305 Équiv.	-



Référence pièce	Type	M (normal)	A	L	D	Prix unitaire
			Incément de 1mm	Incément de 1mm		
LRLBS	3			6-40	5.5	
	4			6-40	7	
	5		10-40	10-50	8.5	
	6			10-50	10	

Ordering Example
Référence pièce - A - L - D
LRLBS3 - A15 - L10 - D12
LRLBF5 - A10 - L35 - D12

Référence pièce	Type	M (normal)	A	L	D	Prix unitaire
			Incément de 1mm	Incément de 1mm	Incément de 1mm	
LRLMF LRLBF	3			6-40	5-10	
	4			6-40	5-10	
	5		10-60	10-50	10-25	
	6			10-50	10-25	


Alterations
Référence pièce - A - L - D - (RS-MC)
LRLMF4 - A10 - L30 - D8 - MC3

Modification	Code	Spéc.
Dégagement	RS	Ajoute un dégagement sous la tête Applicable uniquement à LRLBS, LRLMF et LRLBF Pour M3, 6 ≤ L ≤ 21 pour M4, 7 ≤ L ≤ 21

Modification	Code	Spéc.
Taraudage	MC	Ajoute un trou taraudé pour la tête de vis. Applicable uniquement à LRLBS, LRLMF et LRLBF 2 ≤ D - MC



Référence pièce	Type	D	E	L	A	MxP	Prix unitaire
LRLBD	4				5.5	2.5x0.45	
	5				7.0	3x0.5	
	6	8-30		10-30	8.5	4x0.7	
	8				10.0	6x1.0	



Ordering Example
Référence pièce - E - L
LRLBD4 - E8 - L10

Matériau : EN 1.4305 Équiv.