

Vis de protection

Cruciforme / Tête longue moletée / Tête moletée

Vis de protection

Longueur configurable

Cruciforme **GUTBJ**

Référence Charge de rupture par torsion (N)

M3	1390
M5	4300

* Les données ci-dessus sont indiquées à titre de référence et ne sont pas garanties.

Matériau : EN 1.4301 Équiv.

Référence pièce		ℓ	L	A	E	d	Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume 30 à 300 pièces	
Type	M								
GUTBJ	3	2	5 8 10	6.9	1.9	2.2			
		3.5	6 8 10						
		4	8 10 12						
	4	3	6 8 10 12 16	9.4	2.5	3			
		5	10 16						
	5	3	8 10 12	11.8	3.1	3.9			
		6	12 16 20						
	6	4	10 12 16 20	14	3.7	4.5			
		8	12 16 20 25 30						
		5	16						
	8	10		40	17.8	4.8	6.3		

Tête longue moletée **GUTBR**

Matériau : EN 1.4305 Équiv.

Référence pièce		ℓ	L	D	A	d	Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume 30 à 300 pièces
Type	M							
GUTBR	3	2	6 8 10 12	5.5	10	2.2		
		3.5	6 8 10 12					
		4	8 10 12					
	4	3	6 8 10 12 16	7	16	3		
		5	10 12 16					
	5	3	8 10 12 16 20	8.5	20	3.9		
		6	12 16 20					
	6	4	8 10 12 16 20	10	30	4.5		
		8	12 16 20 25					
		5	10 12 16 20					
	8	10	20 25 30	13	36	6.3		

Tête moletée **RNCB**

Matériau : EN 1.4305 Équiv.

Référence pièce		ℓ	L	A	d1	d2	E	Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume 30 à 50 pièces
Type	M								
RNCB	3	2	4 6 8 10	12	2.2	6	2.5		
		3.5	6 8 10 12 15						
		4	8 10 12 15 20						
	4	3	6 8 10 12 15	16	3	8	3.5		
		5	10 12 15 20						
	5	3	8 10 12 15	20	3.9	10	4		
		6	12 15 20 25						
	6	8	12 15	24	4.5	12	5		
		8	15 20						
	8	10		30	6.3	16	6		

Tête à six pans creux de longueur configurable

Type	Matériau	Traitement de surface	Niveau de résistance
FGUTM	EN 1.7220 Équiv.	Placage autocatalytique au nickel	8.8 Équiv.
FGUTS	EN 1.4301 Équiv.	-	A2-70 Équiv.

Tête moletée de longueur configurable

Type	Matériau
FRNCS	EN 1.4305 Équiv.

Capuchon à tête ronde de longueur configurable

Type	Matériau	Niveau de résistance
FCBBS	EN 1.4301 Équiv.	A2-50 Équiv.

Type	M	Incrément de 1mm						ℓ · L Conditions d'usage	Prix unitaire			
		ℓ			L				FGUTM	FGUTS	FRNCS	FCBBS
FGUTM FGUTS FRNCS FCBBS	3	2-18	5-16	5-20	4-20	6-20	6-25	ℓ ≤ L ⊕				
	4	3-18	5-16	5-25	6-20	6-20	6-30					
	5	3-23	5-20	5-25	8-25	8-25	8-30					
	6	4-28	8-20	8-30	8-30	8-25	8-35					
8	5-38	10-20	10-45	8-40	10-25	10-50						

M	A	A1	A2	E	E1	E2 (Max.)	B	B2	C (min.)	d	d2
3	5.5	12	5.5	3	2.5	1.6	2.5	2	1.04	2.2	6
4	7	16	7.5	4	3.5	2.2	3	2.5	1.3	3	8
5	8.5	20	9.5	5	4	2.7	4	3	1.56	3.9	10
6	10	24	10.5	6	5	3.3	5	4	2.08	4.5	12
8	13	30	14	8	6	4.4	6	5	2.6	6.3	16

Ordering Example

Référence pièce - ℓ - L

FRNCS6 - 8 - 20

Ordering Example

Référence pièce - ℓ - L

GUTBJ3 - 4 - 8

GUTBR4 - 5 - 16

RNCB4 - 5 - 16

⊕ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

⊕ Pour ℓ=L, filetages incomplets (2 pas de filetage max.) sous la tête de vis