

# Vis à tête plate à empreinte cruciforme

Acier inoxydable (disponible en conditionnement boîte)


# Vis à tête plate cruciforme / Vis à tête plate basse cruciforme

Vente en article unique

Le conditionnement par boîte est plus économique, soit pour des besoins de stock, soit pour les commandes de grandes quantités.



Type	Matériau
BOX-SFBJ	EN 1.4301 Équiv.



MxP (normal)	A	E	N° de cruciforme
2 x0.4	4	1.2	1
2.5x0.45	5	1.45	1
2.6x0.45	5.2	1.5	1
3 x0.5	6	1.75	2
4 x0.7	8	2.3	2
5 x0.8	10	2.8	2
6 x1.0	12	3.4	3

Peut être commandé séparément. P.230

Veillez indiquer la quantité en boîtes lors de la commande. Une boîte est livrée pour une commande de 1.

Ordering Example	Référence pièce
	BOX-SFBJ5-10


Référence pièce		Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte
Type	M-L	Prix/paquet	1 boîte	
	2- 3			2 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			
	8			
	2.5- 3			
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	2.6- 3			1 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	3- 5			
	6			
	8			
	10			
	4- 5			500 pce/boîte
	6			
	8			
	10			
	15			
	20			
	25			
	30			
	5- 8			300 pce/boîte
	10			
	12			
	15			
	20			
	25			
	30			
	6-10			300 pce/boîte
	12			
	15			
	20			
	25			
	30			

**BOX-SFBJ**  
(acier inoxydable)

## Vis à tête plate cruciforme



Type	Matériau	Traitement de surface
BFBJ	JIS-SWCH Équiv.	Galvanisation au zinc
SFBJ	EN 1.4301 Équiv.	-



MxP (normal)	A	E	N° de cruciforme
2x0.4	4	1.2	1
2.5x0.45	5	1.45	1
2.6x0.45	5.2	1.5	1
3x0.5	6	1.75	2
4x0.7	8	2.3	2
5x0.8	10	2.8	2
6x1.0	12	3.4	3

## BFBJ (chrome trivalent)

Référence pièce	Type	M - L	Prix unitaire			
			1 à 29 pièce(s)	30 à 99 pièces	100 à 299 pièces	300 à 500 pièces
BFBJ	2 - 3	4				
		5				
		6				
		8				
		10				
	3 - 4	5				
		6				
		8				
		10				
		12				
	4 - 5	6				
		8				
		10				
		12				
		15				
	5 - 6	8				
		10				
		12				
		15				
		20				
6 - 8	10					
	12					
	15					
	20					
	25					

Ordering Example	Référence pièce
	SFBJ4-10


## SFBJ (acier inoxydable)

Référence pièce	Type	M - L	Prix unitaire			
			1 à 29 pièce(s)	30 à 99 pièces	100 à 149 pièces	150 - 500 pièces
SFBJ	2 - 3	4				
		5				
		6				
		8				
		10				
	2.5 - 3	4				
		5				
		6				
		8				
		10				
	2.6 - 3	4				
		5				
		6				
		8				
		10				
	3 - 4	5				
		6				
		8				
		10				
		12				
4 - 5	6					
	8					
	10					
	12					
	15					
5 - 6	8					
	10					
	12					
	15					
	20					
6 - 8	10					
	12					
	15					
	20					
	25					

## Vis à tête plate basse cruciforme



Type	Matériau	Traitement de surface
TSARA	JIS-SWCH Équiv.	Galvanisation au zinc
TSARAS	EN 1.4301 Équiv.	-



MxP (normal)	A	E	N° de cruciforme
3x0.5	5	1.3	1
4x0.7	6	1.4	2
5x0.8	8	1.9	2
6x1.0	10	2.4	2

## TSARA (chrome trivalent)

Référence pièce	Type	M - L	Prix unitaire			
			1 à 19 pièce(s)	20 à 99 pièces	100 à 199 pièces	200 à 500 pièces
TSARA	3 - 5	6				
		8				
		10				
		12				
		15				
	4 - 6	8				
		10				
		12				
		15				
		20				
	5 - 8	10				
		12				
		15				
		20				
		25				
	6 - 10	10				
		12				
		15				
		20				
		25				
30						

Ordering Example	Référence pièce
	TSARAS-10

## TSARAS (acier inoxydable)

Référence pièce	Type	M - L	Prix unitaire			
			1 à 19 pièce(s)	20 à 99 pièces	100 à 199 pièces	200 à 500 pièces
TSARAS	3 - 5	6				
		8				
		10				
		12				
		15				
	4 - 6	8				
		10				
		12				
		15				
		20				
	5 - 8	10				
		12				
		15				
		20				
		25				
	6 - 10	10				
		12				
		15				
		20				
		25				
30						