

Vis à tête plate à empreinte cruciforme


Acier inoxydable (disponible en conditionnement boîte)

Vis à tête plate cruciforme / Vis à tête plate basse cruciforme

Vente en article unique



| Type | Matériau |
|----------|------------------|
| BOX-SFBJ | EN 1.4301 Équiv. |



| MxP (normal) | A | E | N° de cruciforme |
|--------------|-----|------|------------------|
| 2 x0.4 | 4 | 1.2 | 1 |
| 2.5x0.45 | 5 | 1.45 | 1 |
| 2.6x0.45 | 5.2 | 1.5 | 1 |
| 3 x0.5 | 6 | 1.75 | 2 |
| 4 x0.7 | 8 | 2.3 | 2 |
| 5 x0.8 | 10 | 2.8 | 2 |
| 6 x1.0 | 12 | 3.4 | 3 |

Peut être commandé séparément. P.230

Veillez indiquer la quantité en boîtes lors de la commande. Une boîte est livrée pour une commande de 1.

| Ordering Example | Référence pièce |
|------------------|-----------------|
| | BOX-SFBJ5-10 |


Le conditionnement par boîte est plus économique, soit pour des besoins de stock, soit pour les commandes de grandes quantités.

| Référence pièce | | Prix à l'unité 1 à 10 boîtes | | Pièces / boîte | |
|--------------------------------|--------|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Type | M-L | Prix/paquet | 1 boîte | | |
| BOX-SFBJ (acier inoxydable) | 2- 3 | 4 | | 2 000 pce/ boîte | |
| | | 5 | | | |
| | | 6 | | | |
| | | 8 | | | |
| | 2.5- 3 | 4 | | | |
| | | 5 | | | |
| | | 6 | | | |
| | | 8 | | | |
| | | 10 | | | |
| | | 12 | | | |
| | 2.6- 3 | 4 | | | |
| | | 5 | | | |
| | | 6 | | | |
| | | 8 | | | |
| | | 10 | | | |
| | | 12 | | | |
| | 3- 5 | 6 | | | 1 000 pce/ boîte |
| | | 8 | | | |
| | | 10 | | | |
| | | 12 | | | |
| 4- 5 | 6 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 12 | | | | |
| 5- 8 | 10 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 25 | | | | |
| | 30 | | | | |
| 6-10 | 12 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 25 | | | | |
| 15 | 20 | | 300 pce/ boîte | | |
| | 25 | | | | |
| | 30 | | | | |

Vis à tête plate cruciforme



| Type | Matériau | Traitement de surface |
|------|------------------|-----------------------|
| BFBJ | JIS-SWCH Équiv. | Galvanisation au zinc |
| SFBJ | EN 1.4301 Équiv. | - |



| MxP (normal) | A | E | N° de cruciforme |
|--------------|-----|------|------------------|
| 2x0.4 | 4 | 1.2 | 1 |
| 2.5x0.45 | 5 | 1.45 | 1 |
| 2.6x0.45 | 5.2 | 1.5 | 1 |
| 3x0.5 | 6 | 1.75 | 2 |
| 4x0.7 | 8 | 2.3 | 2 |
| 5x0.8 | 10 | 2.8 | 2 |
| 6x1.0 | 12 | 3.4 | 3 |

BFBJ (chrome trivalent)

| Référence pièce | Type | M - L | Prix unitaire | | | |
|-----------------|-------|-------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | 1 à 29 pièce(s) | 30 à 99 pièces | 100 à 299 pièces | 300 à 500 pièces |
| BFBJ | 2 - 3 | 4 | | | | |
| | | 5 | | | | |
| | | 6 | | | | |
| | | 8 | | | | |
| | 3 - 4 | 5 | | | | |
| | | 6 | | | | |
| | | 8 | | | | |
| | | 10 | | | | |
| | | 12 | | | | |
| | | 15 | | | | |
| | 4 - 5 | 6 | | | | |
| | | 8 | | | | |
| | | 10 | | | | |
| | | 12 | | | | |
| | | 15 | | | | |
| | | 20 | | | | |
| | 5 - 6 | 10 | | | | |
| | | 12 | | | | |
| | | 15 | | | | |
| | | 20 | | | | |
| | | 25 | | | | |
| | | 30 | | | | |
| | 6 - 8 | 10 | | | | |
| | | 12 | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

| Ordering Example | Référence pièce |
|------------------|-----------------|
| | SFBJ4-10 |


SFBJ (acier inoxydable)

| Référence pièce | Type | M - L | Prix unitaire | | | |
|-----------------|---------|-------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | 1 à 29 pièce(s) | 30 à 99 pièces | 100 à 149 pièces | 150 - 500 pièces |
| SFBJ | 2 - 3 | 4 | | | | |
| | | 5 | | | | |
| | | 6 | | | | |
| | | 8 | | | | |
| | 2.5 - 3 | 4 | | | | |
| | | 5 | | | | |
| | | 6 | | | | |
| | | 8 | | | | |
| | | 10 | | | | |
| | | 12 | | | | |
| | 2.6 - 3 | 4 | | | | |
| | | 5 | | | | |
| | | 6 | | | | |
| | | 8 | | | | |
| | | 10 | | | | |
| | | 12 | | | | |
| | 3 - 4 | 5 | | | | |
| | | 6 | | | | |
| | | 8 | | | | |
| | | 10 | | | | |
| | | 12 | | | | |
| | | 15 | | | | |
| | 4 - 5 | 6 | | | | |
| | | 8 | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 5 - 6 | 10 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| | 30 | | | | | |
| 6 - 8 | 10 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| | 30 | | | | | |

Vis à tête plate basse cruciforme



| Type | Matériau | Traitement de surface |
|--------|------------------|-----------------------|
| TSARA | JIS-SWCH Équiv. | Galvanisation au zinc |
| TSARAS | EN 1.4301 Équiv. | - |



| MxP (normal) | A | E | N° de cruciforme |
|--------------|----|-----|------------------|
| 3x0.5 | 5 | 1.3 | 1 |
| 4x0.7 | 6 | 1.4 | 2 |
| 5x0.8 | 8 | 1.9 | 2 |
| 6x1.0 | 10 | 2.4 | 2 |

TSARA (chrome trivalent)

| Référence pièce | Type | M - L | Prix unitaire | | | |
|-----------------|--------|-------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | 1 à 19 pièce(s) | 20 à 99 pièces | 100 à 199 pièces | 200 à 500 pièces |
| TSARA | 3 - 5 | 6 | | | | |
| | | 8 | | | | |
| | | 10 | | | | |
| | | 12 | | | | |
| | 4 - 6 | 10 | | | | |
| | | 12 | | | | |
| | | 15 | | | | |
| | | 20 | | | | |
| | | 25 | | | | |
| | | 30 | | | | |
| | 5 - 8 | 10 | | | | |
| | | 12 | | | | |
| | | 15 | | | | |
| | | 20 | | | | |
| | | 25 | | | | |
| | | 30 | | | | |
| | 6 - 10 | 12 | | | | |
| | | 15 | | | | |
| | | 20 | | | | |
| | | 25 | | | | |
| | | 30 | | | | |
| | | 30 | | | | |

TSARAS (acier inoxydable)

| Référence pièce | Type | M - L | Prix unitaire | | | |
|-----------------|--------|-------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | 1 à 19 pièce(s) | 20 à 99 pièces | 100 à 199 pièces | 200 à 500 pièces |
| TSARAS | 4 - 6 | 6 | | | | |
| | | 8 | | | | |
| | | 10 | | | | |
| | | 12 | | | | |
| | 5 - 8 | 10 | | | | |
| | | 12 | | | | |
| | | 15 | | | | |
| | | 20 | | | | |
| | | 25 | | | | |
| | | 30 | | | | |
| | 6 - 10 | 10 | | | | |
| | | 12 | | | | |
| | | 15 | | | | |
| | | 20 | | | | |
| | | 25 | | | | |
| | | 30 | | | | |

| Ordering Example | Référence pièce |
|------------------|-----------------|
| | TSARAS5-10 |