

Vis autotaraudeuses

Rondelles élastiques/Rondelles plates

Disponible en conditionnement boîte

Vis autotaraudeuses - Tête cylindrique

TANB TANBS

RoHS10

Type	M	Matériau	S	Traitement de surface
TANB	JIS-SWCH	Équiv.	Galvanisation au zinc	
TANBS	EN 1.4301	Équiv.	-	

M	A	E	N° cruciforme
3	5,5	2,0	2
3,5	6,0	2,3	2
4	7,0	2,6	2
5	9,0	3,3	2

Référence pièce		TANB			TANBS			Ordering Example	Référence pièce	
Type	M-L	Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume		Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume				
TANB TANBS	3 - 5		30-99	100-249	250-500	-	-	TANBS4-10 	TANBS4-10	
		6								
		8								
	3.5 - 6	10								
		12								
		16								
	4 - 6	8								
		10								
		12								
	5 - 8	10								
		12								
		20								

Vis autotaraudeuses - Tête plate

TASA TASAS

RoHS10

Type	M	Matériau	S	Traitement de surface
TASA	JIS-SWCH	Équiv.	Galvanisation au zinc	
TASAS	EN 1.4301	Équiv.	-	

M	A	E	N° cruciforme
3	6,0	1,75	2
3,5	7,0	2,00	2
4	8,0	2,30	2
5	10,0	2,80	2

Référence pièce		TASA			TASAS			Ordering Example	Référence pièce	
Type	M-L	Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume		Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume				
TASA TASAS	3 - 6		30-99	100-249	250-500	-	-	TASAS4-10 	TASAS4-10	
		8								
		10								
	3.5 - 8	12								
		16								
		20								
	4 - 8	10								
		12								
		16								
	5 - 10	12								
		16								
		20								

Vis autotaraudeuses - Tête bombée

TATR TATRS

RoHS10

Type	M	Matériau	S	Traitement de surface
TATR	JIS-SWCH	Équiv.	Galvanisation au zinc	
TATRS	EN 1.4301	Équiv.	-	

M	A	E	N° cruciforme
3	6,9	1,9	1
3,5	8,1	2,2	2
4	9,4	2,5	2
5	11,8	3,1	2


Référence pièce		TATR			TATRS			Ordering Example	Référence pièce	
Type	M-L	Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume		Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume				
TATR TATRS	3 - 6		30-99	100-249	250-500	-	-	TATRS5-10 	TATRS5-10	
		8								
		10								
	3.5 - 6	12								
		16								
		20								
	4 - 6	8								
		10								
		12								
	5 - 8	10								
		12								
		20								

Le conditionnement par boîte est plus économique, soit pour des besoins de stock, soit pour les commandes de grandes quantités.



Rondelles élastiques

Type	Matériau	Traitement de surface
BOX-SLW	JIS-SWHR57	Galvanisation au zinc
BOX-SSLW	EN 1.4301 Équiv.	-




N°	d	D	t
3	3,1	5,9	0,7
4	4,1	7,6	1
5	5,1	9,2	1,3
6	6,1	12,2	1,5
8	8,2	15,4	2
10	10,2	18,4	2,5
12	12,2	21,5	3

Peut être commandé séparément. P237



Rondelles plates

Type	Matériau	Traitement de surface
BOX-PWF	EN 1.0330 Équiv.	Galvanisation au zinc
BOX-SPWF	EN 1.4301 Équiv.	-



N°	d	D		t
		BOX-PWF	BOX-SPWF	
3	3,2	6	7	0,5
4	4,3	8	9	0,8
5	5,3	10	10	1
6	6,4	12,5	12,5	1,6
8	8,4	15,5	17	1,6
10	10,5	18	21	2
12	13,0	21	24	2,5

Peut être commandé séparément. P237

Veillez indiquer la quantité en boîtes lors de la commande. Une boîte est livrée pour une commande de 1.

Ordering Example

Référence pièce

BOX-SSLW8
BOX-PWF3

Référence pièce		Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte
Type	N°	Prix/paquet	1 boîte	
BOX-SLW	3			2 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	12			700 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Référence pièce		Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte
Type	N°	Prix/paquet	1 boîte	
BOX-SSLW (acier inoxydable)	3			2 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	12			700 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Référence pièce		Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte
Type	N°	Prix/paquet	1 boîte	
BOX-PWF	3			2 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	12			700 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Référence pièce		Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte
Type	N°	Prix/paquet	1 boîte	
BOX-SPWF (acier inoxydable)	3			2 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	12			700 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.