

# Écrous JIS Classe 1 / JIS Classe 3

Disponible en conditionnement boîte


# Écrous

Vente en article unique



## Écrous - JIS Classe 1

Type	Matériau	Traitement de surface
BOX-LBNR	SAE1008 (JIS-SWRCH Équiv.)	Galvanisation au zinc
BOX-SLBNR	EN 1.4301 Équiv.	-




MxP (normal)	B	(e)	T
2 x0.4	4	4.6	1.6
2.5x0.45	5	5.8	2
2.6x0.45	5	5.8	2
3 x0.5	5.5	6.4	2.4
4 x0.7	7	8.1	3.2
5 x0.8	8	9.2	4
6 x1.0	10	11.5	5
8 x1.25	13	15	6.5
10 x1.5	17	19.6	8

Peut être commandé séparément. P240



## Écrous - JIS Classe 3

Type	Matériau	Traitement de surface
BOX-KNTR	SAE1008 (JIS-SWRCH Équiv.)	Galvanisation au zinc
BOX-SKNTR	EN 1.4301 Équiv.	-



MxP (normal)	B	(e)	T <sub>1</sub>
3x0.5	5.5	6.4	1.8
4x0.7	7	8.1	2.4
5x0.8	8	9.2	3.2
6x1.0	10	11.5	3.6
8x1.25	13	15	5
10x1.5	17	19.6	6

Peut être commandé séparément. P240

Veillez indiquer la quantité en boîtes lors de la commande. Une boîte est livrée pour une commande de 1.

Ordering Example  
Référence pièce  
BOX-LBNR2.5  
BOX-SKNTR10

Le conditionnement par boîte est plus économique, soit pour des besoins de stock, soit pour les commandes de grandes quantités.

Référence pièce		Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte	
Type	M	Prix/paquet	1 boîte		
BOX-LBNR	2			1 000 pce/boîte	
	2.5				
	2.6				
	3				
	4				
	5				
	6				
	8				500 pce/boîte
	10				200 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Référence pièce		Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte	
Type	M	Prix/paquet	1 boîte		
BOX-SLBNR (acier inoxydable)	2			1 000 pce/boîte	
	2.5				
	2.6				
	3				
	4				
	5				
	6				
	8				500 pce/boîte
	10				200 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Référence pièce		Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte	
Type	M	Prix/paquet	1 boîte		
BOX-KNTR	3			1 000 pce/boîte	
	4				
	5				
	6				
	8				500 pce/boîte
	10				200 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Référence pièce		Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte
Type	M	Prix/paquet	1 boîte	
BOX-SKNTR (acier inoxydable)	3			1 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			
	8			
10			200 pce/boîte	

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Les écrous (LBNR, SLBNR, KNTR, SKNTR) peuvent être commandés par boîtes économiques. P239

**Écrous**

(JIS Classe 1) (JIS Classe 3)

LBNR (filetage à pas à droite) KNTR (filetage à pas à droite)  
 SLBNR (filetage à pas droit en acier inoxydable) SKNTR (filetage à pas droit en acier inoxydable)  
 LBNL (filetage à pas à gauche) KNTL (filetage à pas à gauche)  
 SLBNL (filetage à pas gauche en acier inoxydable) STNTR (filetage fin à pas à droite)  
 ANN (filetage fin à pas à droite) SANN (filetage fin à pas droit en acier inoxydable)  
 TNTR (filetage fin à pas à droite)  
 STNTR (filetage fin à pas droit fin en acier inoxydable)

M	(normal) Pas	B	(e)	T	T <sub>1</sub>
2	0.4	4	4.6	1.6	1.2
2.5	0.45	5	5.8	2	1.6
2.6	0.45	5	5.8	2	1.6
3	0.5	5.5	6.4	2.4	1.8
4	0.7	7	8.1	3.2	2.4
5	0.8	8	9.2	4	3.2
6	1.0	10	11.5	5	3.6
8	1.25	13	15	6.5	5
10	1.5	17	19.6	8	6
12	1.75	19	21.9	10	7
16	2.0	24	27.7	13	10
20	2.5	30	34.6	16	12
24	3.0	36	41.6	19	14

ANN: Matériau: EN 1.0038 Équiv. Traitement de surface: placage au chrome trivalent.  
 LBNR, LBNL, KNTR, KNTL, TNTR: Matériau: JIS-SWRCH Équiv. Traitement de surface: placage au chrome trivalent.  
 SLBNR, SLBNL, SANN, SKNTR, STNTR: Matériau: EN 1.4301 Équiv.

Référence pièce	LBNR		KNTR		SLBNR		SKNTR		LBNL		KNTL		SLBNL		
	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	
Type	M	1 à 9 pièces(s)	10 à 49 pièces(s)	50 à 200 pièces(s)	1 à 9 pièces(s)	10 à 49 pièces(s)	50 à 200 pièces(s)	1 à 9 pièces(s)	10 à 49 pièces(s)	50 à 200 pièces(s)	1 à 9 pièces(s)	10 à 49 pièces(s)	50 à 200 pièces(s)	1 à 9 pièces(s)	10 à 200 pièces(s)
LBNR	2														
LBNR	2.5														
LBNR	2.6														
LBNR	3														
SLBNR	4														
SLBNR	5														
SLBNL	6														
SLBNL	8														
KNTR	10														
KNTL	12														
KNTL	16														
SKNTR	20														
SKNTR	24														

Spécifications non disponibles pour les tailles sans notification de prix.

Référence pièce	B	(e)	T	ANN		SANN	
				Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	M (fin)			1 à 99 pièce(s)	100 à 200 pièces	1 à 99 pièce(s)	100 à 200 pièces
ANN SANN	4-0.5	7	8.1				
	5-0.5	8	9.2	4			
	6-0.75	10	11.5				
	8-0.75	13	15	5			
	8-1.0			6			
	10-1.0	17	19.6	6			
	10-1.25			8			
	12-1.0			6			
	12-1.25	19	21.9	10			
	12-1.5						
	14-1.5	22	25.0	11			
	16-1.5	24	27.7	8			
	20-1.5	30	34.6	10			

Référence pièce	B	(e)	TNTR		STNTR		
			Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	
Type	M-P-T <sub>2</sub>		1 à 99 pièce(s)	100 à 200 pièces	1 à 99 pièce(s)	100 à 200 pièces	
TNTR STNTR	6-0.75-1.5	8	9.2				
	6-0.75-2	9	10.4				
	8-0.75-2	10	11.5				
	10-0.75-2	14	16.2				
	10-1.0-2	14	16.2				
	10-1.0-3	14	16.2				
	10-1.0-4	14	16.2				
	12-1.0-2	14	16.2				
	12-1.0-3	17	19.6				
	12-1.0-4	17	19.6				
16-1.0-2.5	19	21.9					

Ordering Example  
Référence pièce  
SLBNR10  
ANN10-1.25  
TNTR10-1.0-4