

Écrous JIS Classe 1 / JIS Classe 3

Disponible en conditionnement boîte


Écrous

Vente en article unique



Écrous - JIS Classe 1

Type	Matériau	Traitement de surface
BOX-LBNR	SAE1008 (JIS-SWRCH Équiv.)	Galvanisation au zinc
BOX-SLBNR	EN 1.4301 Équiv.	-



MxP (normal)	B	(e)	T
2 x0.4	4	4.6	1.6
2.5x0.45	5	5.8	2
2.6x0.45	5	5.8	2
3 x0.5	5.5	6.4	2.4
4 x0.7	7	8.1	3.2
5 x0.8	8	9.2	4
6 x1.0	10	11.5	5
8 x1.25	13	15	6.5
10 x1.5	17	19.6	8


Peut être commandé séparément. P240



RoHS10

Écrous - JIS Classe 3

Type	Matériau	Traitement de surface
BOX-KNTR	SAE1008 (JIS-SWRCH Équiv.)	Galvanisation au zinc
BOX-SKNTR	EN 1.4301 Équiv.	-



MxP (normal)	B	(e)	T1
3x0.5	5.5	6.4	1.8
4x0.7	7	8.1	2.4
5x0.8	8	9.2	3.2
6x1.0	10	11.5	3.6
8x1.25	13	15	5
10x1.5	17	19.6	6

Peut être commandé séparément. P240

Veillez indiquer la quantité en boîtes lors de la commande. Une boîte est livrée pour une commande de 1.

Ordering Example
Référence pièce
BOX-LBNR2.5
BOX-SKNTR10

Le conditionnement par boîte est plus économique, soit pour des besoins de stock, soit pour les commandes de grandes quantités.

Référence pièce		Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte
Type	M	Prix/paquet	1 boîte	
BOX-LBNR	2			1 000 pce/boîte
	2.5			
	2.6			
	3			
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
				200 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Référence pièce		Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte
Type	M	Prix/paquet	1 boîte	
BOX-SLBNR (acier inoxydable)	2			1 000 pce/boîte
	2.5			
	2.6			
	3			
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
				200 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Référence pièce		Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte
Type	M	Prix/paquet	1 boîte	
BOX-KNTR	3			1 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
				200 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Référence pièce		Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte
Type	M	Prix/paquet	1 boîte	
BOX-SKNTR (acier inoxydable)	3			1 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			
	8			
				500 pce/boîte
				200 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Les écrous (LBNR, SLBNR, KNTR, SKNTR) peuvent être commandés par boîtes économiques. P239

Écrous

(JIS Classe 1) LBNR (filetage à pas à droite), SLBNR (filetage à pas droit en acier inoxydable), LBNL (filetage à pas à gauche), SLBNL (filetage à pas gauche en acier inoxydable)

(JIS Classe 3) KNTR (filetage à pas à droite), SKNTR (filetage à pas droit en acier inoxydable), KNTL (filetage à pas à gauche), SKNTL (filetage à pas gauche en acier inoxydable)

ANN (filetage fin à pas à droite), SANN (filetage fin à pas droit en acier inoxydable), TNTR (filetage fin à pas à droite), STNTR (filetage fin à pas droit fin en acier inoxydable)

M	(normal) Pas	B	(e)	T	T1
2	0.4	4	4.6	1.6	1.2
2.5	0.45	5	5.8	2	1.6
2.6	0.45	5	5.8	2	1.6
3	0.5	5.5	6.4	2.4	1.8
4	0.7	7	8.1	3.2	2.4
5	0.8	8	9.2	4	3.2
6	1.0	10	11.5	5	3.6
8	1.25	13	15	6.5	5
10	1.5	17	19.6	8	6
12	1.75	19	21.9	10	7
16	2.0	24	27.7	13	10
20	2.5	30	34.6	16	12
24	3.0	36	41.6	19	14

ANN: [M] Matériau : Steel, [S] Traitement de surface : placage au chrome trivalent
LBNR, LBNL, KNTR, KNTL, TNTR: [M] Matériau : JIS-SWRCH Équiv., [S] Traitement de surface : placage au chrome trivalent
SLBNR, SLBNL, SANN, SKNTR, STNTR: [M] Matériau : EN 1.4301 Équiv., [S] Traitement de surface : placage au chrome trivalent

Référence pièce	LBNR		KNTR		SLBNR		SKNTR		LBNL		KNTL		SLBNL			
	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume		
Type	M	1 à 9 pièces	10 à 49 pièces	50 à 200 pièces	1 à 9 pièces	10 à 49 pièces	50 à 200 pièces	1 à 9 pièces	10 à 49 pièces	50 à 200 pièces	1 à 9 pièces	10 à 49 pièces	50 à 200 pièces	1 à 9 pièces	10 à 49 pièces	50 à 200 pièces
LBNR	2															
LBNL	2.5															
(M3-M16)	2.6															
SLBNR	3															
(M2-M20)	4															
SLBNL	5															
(M3-M16)	6															
KNTR	8															
(M3-M20)	10															
KNTL	12															
(M3-M20)	16															
SKNTR	20															
	24															

Spécifications non disponibles pour les tailles sans notification de prix.

Référence pièce	B	(e)	T	ANN		SANN	
				Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	M (fin)			1 à 99 pièce(s)	100 à 200 pièces	1 à 99 pièce(s)	100 à 200 pièces
ANN SANN	4-0.5	7	8.1				
	5-0.5	8	9.2	4			
	6-0.75	10	11.5				
	8-0.75	13	15	5			
	8-1.0			6			
	10-1.0	17	19.6	6			
	10-1.25			8			
	12-1.0			6			
	12-1.25	19	21.9	10			
	12-1.5						
	14-1.5	22	25.0	11			
	16-1.5	24	27.7	8			
20-1.5	30	34.6	10				

Référence pièce	B	(e)	TNTR		STNTR		
			Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	
Type	M-P-T2		1 à 99 pièce(s)	100 à 200 pièces	1 à 99 pièce(s)	100 à 200 pièces	
TNTR STNTR	6-0.75-1.5	8	9.2				
	6-0.75-2	9	10.4				
	8-0.75-2	10	11.5				
	10-0.75-2	14	16.2				
	10-1.0-2	14	16.2				
	10-1.0-3	14	16.2				
	10-1.0-4	14	16.2				
	12-1.0-2	14	16.2				
	12-1.0-3	17	19.6				
	12-1.0-4	17	19.6				
16-1.0-2.5	19	21.9					

Ordering Example
Référence pièce
SLBNR10
ANN10-1.25
TNTR10-1.0-4