

Bague de retenue de type C (externe)/Bague de retenue de type E (boîtes)

Inserts filetés/Inserts Tangless (boîtes)




RoHS10

Bagues de retenue - Type C (externe)

Type	Matériau	Dureté
BOX-STWN	Acier à ressort	44~53HRC
BOX-STWS	EN 1.4301 (CSP) équiv.	36~44HRC

BOX-STWN
BOX-STWS (acier inoxydable)



Spécifier les dimensions détaillées. P265
Peut être commandé à la pièce. P265
Des outils d'installation sont disponibles. P266




RoHS10

Bagues de retenue - Type E

Type	Matériau	Dureté	Traitement de surface
BOX-NETW	Acier à ressort	44~53HRC	Chrome Chrome
BOX-NETWS	EN 1.4301 (CSP) équiv.	37~46HRC	-

BOX-NETW
BOX-NETWS (acier inoxydable)



Spécifier les dimensions détaillées. P265
Peut être commandé à la pièce. P265
Lors de la commande de ce produit, spécifier la quantité par boîte.
Commande minimale : une boîte.

Ordering Example
Référence pièce
BOX-STWN10
BOX-NETWS3

Un lot de plusieurs boîtes est plus économique, soit pour des besoins de stock, soit pour les commandes de grandes quantités.

Référence pièce		Prix unitaire 1 à 10 boîtes		Pièces/boîte
Type	N°	Prix par pièce	1 boîte	
BOX-STWN	3			2 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			1 000 pce/boîte
	8			
	10			
	12			500 pce/boîte
	15			
	20			
	25			

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce		Prix unitaire 1 à 10 boîtes		Pièces/boîte
Type	N°	Prix par pièce	1 boîte	
BOX-STWS	4			2 000 pce/boîte
	5			
	6			
(acier inoxydable)	8			1 000 pce/boîte
	10			
	12			
	15			
	20			
	25			500 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce		Prix unitaire 1 à 10 boîtes		Pièces/boîte
Type	N°	Prix par pièce	1 boîte	
BOX-NETW	1.2			2 000 pce/boîte
	1.5			
	2			
	2.5			
	3			1 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			
	7			1 000 pce/boîte
	8			

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce		Prix unitaire 1 à 10 boîtes		Pièces/boîte
Type	N°	Prix par pièce	1 boîte	
BOX-NETWS	1.2			2 000 pce/boîte
	1.5			
	2			
	2.5			
	3			1 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			
	7			1 000 pce/boîte
	8			


Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.



RoHS10

Inserts filetés

Type	Matériau
BOX-HLTS	EN 1.4301 équiv.



M (normal)	Dia. de l'avant-trou du taraud (référence)
3	3.11~3.20
4	4.16~4.29
5	5.18~5.33
6	6.22~6.40
8	8.28~8.48


M et L sont les dimensions après insertion dans les trous taraudés.
La dimension L avant insertion est plus courte qu'après l'insertion.
Voir les sections relatives aux clés spéciales et aux conditions d'utilisation. P271
Peut être commandé à la pièce. P271



RoHS10

Inserts Tangless

Type	Matériau
BOX-TLTS	EN 1.4301 équiv.



M (normal)	Dia. de l'avant-trou du taraud (référence)
2.5	2.60~2.65
3	3.12~3.20
4	4.17~4.30
5	5.16~5.33
6	6.25~6.42
8	8.31~8.52

M et L sont les dimensions après insertion dans les trous taraudés.
La dimension L avant insertion est plus courte qu'après l'insertion.
Voir les sections relatives aux clés spéciales et aux conditions d'utilisation. P272
Peut être commandé à la pièce. P272

Lors de la commande de ce produit, spécifier la quantité par boîte.
Commande minimale : une boîte.

Ordering Example
Référence pièce
BOX-HLTS5-10
BOX-TLTS2.5-3.8

Un lot de plusieurs boîtes est plus économique, soit pour des besoins de stock, soit pour les commandes de grandes quantités.

Référence pièce		Prix unitaire 1 à 10 boîtes		Pièces/boîte	
Type	*M- L	Prix par pièce	1 boîte		
BOX-HLTS	3-	3		100 pce/boîte	
		4.5			
		6			
	4-	4			100 pce/boîte
		6			
		8			
	5-	5			100 pce/boîte
		7.5			
		10			
	6-	6			100 pce/boîte
		9			
		12			
8-	8		100 pce/boîte		
	12				
	16				

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce		Prix unitaire 1 à 10 boîtes		Pièces/boîte	
Type	*M- L	Prix par pièce	1 boîte		
BOX-TLTS	2.5-	2.5		100 pce/boîte	
		3.8			
		5			
	3-	3			100 pce/boîte
		4.5			
		6			
	4-	4			100 pce/boîte
		6			
		8			
	5-	5			100 pce/boîte
		7.5			
		10			
6-	6		100 pce/boîte		
	9				
	12				
8-	8		100 pce/boîte		
	12				
	16				

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.