


Série 8-45, extrusions carrées en aluminium de 45, 90mm

1 fente



Pièces de fixation			Autres	
Supports	Joint	Ecrou	Emboîtes de protection des profils extrudés	Modifications
P.691 ~ P.704	P.704 ~ P.710.	P.713 ~ P.722	P.723	P.755 ~ P.768


Caractéristiques : Extrusions standard pour bases d'équipement, etc.




Type		Matériau	Traitement de surface
Longueur configurable	Longueur fixe		
GFS8	KGFS8	EN AW-6061-T6 Équiv.	Anodisé clair
NEFS8	KNEFS8		
NFSL8	KNFSL8	EN AW-6063-T5 Équiv.	Anodisé clair
EFS8	KEFS8		
HFS8	KHFS8	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisé noir
HFSL8	KHFSL8		
EFSB8	KEFSB8	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisé noir
HFSB8	KHFSB8		
CAF8	KCAF8	Revêtement transparent (Anodisé + peinture transparente)	

Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.

NEFS8-4545
EFS8-4545
EFSB8-4545
(Anodisé noir)




HFS8-4545
HFSB8-4545 (Anodisé noir)
CAF8-4545 (Revêtement transparent)




NFSL8-4545
HFSL8-4545 (Type léger)

Pour les cache fentes pour HFSL8-4545, utiliser HSCA8 (P.773).



GFS8-4545 (Rigidité élevée)




Caractéristiques : Extrusions carrées en aluminium de 45mm à 1 fente et avec un côté plat




Type		Matériau	Traitement de surface
Longueur configurable	Longueur fixe		
GFSF8	KGFSF8	EN AW-6061-T6 Équiv.	Anodisé clair
NEFSF8	KNEFSF8		
EFSF8	KEFSF8	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisé noir
HFSF8	KHFSF8		
HFSLF8	KHFSLF8		
HFSFB8	KHFSFB8		

Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.

NEFSF8-4545
EFSF8-4545




HFSF8-4545
HFSFB8-4545 (Anodisé noir)




HFSLF8-4545 (Type léger)

Pour les cache fentes pour HFSLF8-4545, utiliser HSCA8 (P.773).



GFSF8-4545 (Rigidité élevée)



Profils extrudés à longueur configurable

Référence pièce	L, Incrément de 0,5 mm	Masse (kg/m)	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire (moins de 300mm) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume inférieur à 300mm		Prix unitaire/m (300mm ou plus) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 300mm ou plus	
				lx	ly		10-49	50-160		10-49	50-160
NEFS8	4545	1.93	713	15.42x10⁴	15.42x10⁴	1	10-49	50-160	1	10-49	50-160
EFS8											
EFSB8 (Anodisé noir)											
HFS8											
HFSB8 (Anodisé noir)											
CAF8 (Revêtement transparent)											
NFSL8											
HFSL8 (Type léger)											
GFS8 (Rigidité élevée)	3.16	1171	23.64x10⁴	23.64x10⁴	1	10-49	50-160	1	10-49	50-160	

Extrusions à longueur fixe (longueur effective de 4000mm P.526)

Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-20
			lx	ly		
KNEFS8	4545 (Longueur effective)	713	15.42x10⁴	15.42x10⁴	1	10-20
KEFS8						
KEFSB8 (Anodisé noir)						
KHFS8						
KHFSB8 (Anodisé noir)						
KCAF8 (Revêtement transparent)						
KNFSL8						
KHFSL8 (Type léger)	628	11.73x10⁴	11.73x10⁴	1	10-20	
KGFS8 (Rigidité élevée)	1171	23.64x10⁴	23.64x10⁴	1	10-20	

Ordering
Exemple
Référence pièce - L
HFS8-4545 - 800
KHFS8-4545 - 4000

Alterations
Les modifications sont possibles sur les profils extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P.755.

Profils extrudés à longueur configurable

Référence pièce	L, Incrément de 0.5mm	Masse (kg/m)	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire (moins de 300mm) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume inférieur à 300mm		Prix unitaire/m pour 300mm ou plus 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 300mm ou plus	
				lx	ly		10-49	50-160		10-49	50-160
NEFSF8	4545	1.83	677	14.58x10⁴	15.00x10⁴	1	10-49	50-160	1	10-49	50-160
EFSF8											
HFSF8											
HFSFB8 (Anodisé noir)											
HFSLF8 (Type léger)											
HFSFB8 (Anodisé noir)											
GFSF8											
1.97	730	13.88x10⁴	14.58x10⁴	1	10-49	50-160	1	10-49	50-160		
1.60	590	10.88x10⁴	11.33x10⁴	1	10-49	50-160	1	10-49	50-160		
3.16	1172	24.54x10⁴	23.36x10⁴	1	10-49	50-160	1	10-49	50-160		

Extrusions à longueur fixe (longueur effective de 4000mm P.526)

Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-20
			lx	ly		
KNEFSF8	4545 (Longueur effective)	677	14.58x10⁴	15.00x10⁴	1	10-20
KEFSF8						
KHFSF8						
KHFSFB8 (Anodisé noir)						
KHFSLF8 (Type léger)						
KHFSFB8 (Anodisé noir)						
KGFSF8						
730	13.88x10⁴	14.58x10⁴	1	10-20		
590	10.88x10⁴	11.33x10⁴	1	10-20		
1172	24.54x10⁴	23.36x10⁴	1	10-20		

Ordering
Exemple
Référence pièce - L
HFSF8-4545 - 800
KHFSF8-4545 - 4000

Alterations
Les modifications sont possibles sur les profils extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P.755.