



Série 8-45, extrusions carrées en aluminium de 45, 90mm

2 fentes ou plus



Pièces de fixation			Autres	
Supports	Joint	Ecrou	Emboss de protection des profilés extrudés	Modifications
P.691	P.705	P.713	P.723	P.755
P.704	P.710	P.722		P.768


Caractéristiques : Extrusions formées avec [2x2 fentes], [2x4 fentes].




Type		Matériau	Traitement de surface
Longueur configurable	Longueur fixe		
GFS8	KGFS8	EN AW-6061-T6 Equiv.	Anodisé clair
NFS8	KNFS8	EN AW-6063-T5 Equiv.	
HFS8	KHFS8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodisé noir
HFSB8	KHFSB8		Revêtement transparent (Anodisé + peinture transparente)
CAF8	KCAF8		

Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.


NFS8-9090
HFS8-9090
HFSB8-9090 (Anodisé noir)
CAF8-9090 (Revêtement transparent)




GFS8-9090 (Rigidité élevée)



HFS8-45180
HFSB8-45180 (Anodisé noir)



HFS8-90180
HFSB8-90180 (Anodisé noir)



Profilés extrudés à longueur configurable

Référence pièce	L Incrément de 0.5mm	Masse kg/m	Section mm ²	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴		Prix unitaire (Moins de 300mm) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume inférieur à 300mm 10-49 50-160		Prix unitaire/m (300mm ou plus) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 300mm ou plus 10-49 50-160	
				lx	ly						
NFS8	9090	5.80	2162	209.2x10 ⁴	209.2x10 ⁴						
HFS8											
HFSB8 (Anodisé noir)											
HFS8	45180	7.12	2636	60.8x10 ⁴	804x10 ⁴						
HFSB8 (Anodisé noir)											
HFS8											
HFS8	90180	17.07	6320	599x10 ⁴	2136x10 ⁴						
HFSB8 (Anodisé noir)											

Extrusions à longueur fixe (longueur effective de 4000mm P.526)

Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.


Référence pièce	L mm	Section mm ²	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴		Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-20
			lx	ly		
KNFS8	9090	2162	209.2x10 ⁴	209.2x10 ⁴		
KHFS8						
KHFSB8 (Anodisé noir)						
KCAF8						
KGFS8 (Rigidité élevée)						
KHFS8						
KHFS8	45180	2636	60.8x10 ⁴	804x10 ⁴		
KHFSB8 (Anodisé noir)						
KHFS8						
KHFS8	90180	6320	599x10 ⁴	2136x10 ⁴		
KHFSB8 (Anodisé noir)						

Ordering Example
Référence pièce - L
HFS8-90180 - 800
KHFS8-9090 - 4000

Les modifications sont possibles sur les profilés extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P.755.


Série 8-45, extrusions carrées en aluminium de 45, 90mm

Autres formes



Pièces de fixation			Autres	
Supports	Joint	Ecrou	Emboss de protection des profilés extrudés	Modifications
P.691	P.705	P.713	P.723	P.755
P.704	P.710	P.722		P.768


Caractéristiques: Peut être utilisé pour créer des angles ou des surfaces extérieures en rayon.




Type		Matériau	Traitement de surface
Longueur configurable	Longueur fixe		
NEFS8	KNEFS8	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodisé clair
HFS8	KHFS8	EN AC-51400-T5 Equiv.	
EFS8	KEFS8		
HFS8	KHFS8		
HFS8	KHFS8		
HFS8	KHFS8		

Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.


HFS30A8-45




HFS45A8-45




HFS60A8-45




NEFS8-909045
EFS8-909045




HFS8-909045



HFSR8-909045



HFSR8-4545



Profilés extrudés à longueur configurable

Référence pièce	L Incrément de 0.5mm	Masse kg/m	Section mm ²	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴		Prix unitaire (Moins de 300mm) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume inférieur à 300mm 10-49 50-160		Prix unitaire/m (300mm ou plus) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 300mm ou plus 10-49 50-160	
				lx	ly						
HFS30A8	45	2.30	851	14.91x10 ⁴	15.95x10 ⁴						
HFS45A8											
HFS60A8											
NEFS8	909045	5.36	1988	149.72x10 ⁴	149.72x10 ⁴						
EFS8											
HFS8											
HFSR8	4545	4.67	1731	128.2x10 ⁴	128.2x10 ⁴						
HFSR8											

Extrusions à longueur fixe (longueur effective de 4000mm P.526)

Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm ²	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴		Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-20
			lx	ly		
KHFS30A8	45	851	14.91x10 ⁴	15.95x10 ⁴		
KHFS45A8						
KHFS60A8						
KNEFS8	909045	1988	149.72x10 ⁴	149.72x10 ⁴		
KEFS8						
KHFS8						
KHFSR8	4545	662	11.30x10 ⁴	11.30x10 ⁴		
KHFSR8						

Ordering Example
Référence pièce - L
HFS30A8-45 - 800
KHFS30A8-45 - 4000

Les modifications sont possibles sur les profilés extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P.755.