




Caches antidérapants/Caches étanches/Caches de protection/Entretoises de panneau/Aimant magnétique avec ruban adhésif




Caches antidérapants



Caches de joints



Caches de protection



Longueur standard

Référence pièce	Type	N°	Couleur	Longueur m	Profilé extrudé (type)	Prix unitaire/m	Remise sur volume
HSCG	5	5	B (noir)	12	HFS5		9-50
	6	6	B (noir)		HFS6		
	8	8	B (noir)		HFS8		
HSCK	5	5	S (gris clair)	12	HFS5		9-50
	6	6	S (gris clair)		HFS6		
	8	8	S (gris clair)		HFS8, HFS8-45		
HSCD	5	5	S (gris clair)	12	HFS5		9-50
	6	6	S (gris clair)		HFS6		
	8	8	S (gris clair)		HFS8, HFS8-45		

Seule la couleur gris clair est disponible pour les caches de protection.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.


Ordering Example

Référence pièce	Couleur	Longueur
HSCG6	B	12
HSCGF845	S	1520

Longueur réglable

Référence pièce	Type	N°	Couleur	Longueur	Profilé extrudé (type)	Prix unitaire/m
HSCGF	5	5	B (noir)	50-3000	HFS5	
	6	6	B (noir)		HFS6	
	8	8	B (noir)		HFS8	
HSCKF	5	5	S (gris clair)	50-3000	HFS5	
	6	6	S (gris clair)		HFS6	
	8	8	S (gris clair)		HFS8, HFS8-45	
HSCDF	5	5	S (gris clair)	50-3000	HFS5	
	6	6	S (gris clair)		HFS6	
	8	8	S (gris clair)		HFS8, HFS8-45	
HSCWF	5	5	S (gris clair)	50-2000	HFS5	
	6	6	S (gris clair)		HFS6	
	8	8	S (gris clair)		HFS8	

Seule la couleur gris clair est disponible pour les caches de protection.



Entretoises de panneau

HSCS5 HSCSF5

HSCS6 HSCSF6

HSCS8 HSCSF8

Couleur : Résultats de l'essai de dégazement de l'entretoise de panneau S

Méthode de mesure	GCMS	GCMS	GCMS	GCMS
Dégazement 60°C 60min.	Acétaldéhyde	1-Triméthylpentane	Diméthylheptane	Xylène
Limite de détection	0.01µg/g	0.01µg/g	0.01µg/g	0.01µg/g

Type	Couleur	Matériau	Température de résistance à la chaleur
HSCS HSCSF	Noir	EPDM	-40 ~ 120°C
	Gris clair économique		
	Gris clair		

Longueur standard

Référence pièce	Type	N°	Couleur	Longueur m	Profilé extrudé (série)	B (noir)	SE (économique gris clair)	S (gris clair)
HSCS	5	5	B (noir)	12	HFS5			
	6	6	SE (gris clair)		HFS6			
	8	8	S (gris clair)		HFS8 HFS8-45			


Longueur réglable

Référence pièce	Type	N°	Couleur	Longueur	Profilé extrudé (série)	B (noir)	SE (économique gris clair)	S (gris clair)
HSCSF	5	5	B (noir)	100-3000	HFS5			
	6	6	SE (gris clair)		HFS6			
	8	8	S (gris clair)		HFS8 HFS8-45			

Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Ordering Example

Référence pièce	Couleur	Longueur
HSCS5	B	12
HSCSF5	SE	1520



Loquet magnétique avec bande adhésive

HSMG6

HSMG8

RoHS 10

Type	Matériau	Température de résistance à la chaleur
HSMG	① Mousse	50°C
	② Aimant	

Pour la série HFS6
HSMG6

Pour séries HFS8, HFS8-45
HSMG8

Le pôle N est indiqué. Pour le montage, se reporter à l'exemple.

Référence pièce	Type	N°	Couleur	Longueur mm	Profilé extrudé (type)	Type d'aimant	Force d'attraction pour 100mm (g)	Densité de flux magnétique de la surface de Gauss (G)	Prix unitaire	Remise sur volume
HSMG	6	6	B (noir)	1000	HFS6	Aimant en ferrite anisotropique (aimant en plastique)	75	500		5-50
	8	8	B (noir)		HFS8(-45)					

