

Poignées repliables, boulons sphériques rotatifs

Page Produits similaires : P.1151, 1152

Poignée repliable

Type	Levier		Vis, écrou	
	Matiériau		Matiériau	Traitement de surface
C-GRMBM	ABS		Acier au carbone pour structure mécanique	Oxydé noir

La dim. L Plage de tolérance $\pm 2\text{mm}$.
 Le produit de taille M8 ne possède pas de capuchon sur l'extrémité de la poignée, tandis que le produit M10/M12 en possède un.
 Pour plier le levier, tirer vers le haut et abaisser.
 L'angle de pliage est de 90° .

Référence pièce		L	H	D	(h)	H ₁	W	Masse de référence (g)	Prix unitaire
Type	M								
C-GRMBM	8	15	87	23,5	18	91	13,5	71	
	10	19	95	26	20	96	14	129	
	12	24	95	26	21	97	16	136	

Ordering Example Référence pièce C-GRMBM8

Bouton sphérique rotatif

Type	Bille	Vis	
	Matiériau	Matiériau	Traitement de surface
C-PBG	Résine de phénol	Acier au carbone pour structure mécanique	Zingage

La dim. L Plage de tolérance $\pm 2\text{mm}$.

Référence pièce		D	H	L	Lf	W	Masse de référence (g)	Prix unitaire
Type	M							
C-PBG	8	35	32	15	4	4	44	
	10	40	37	18	5	5	99	
	12	50	48	20	6	6	123	

Ordering Example Référence pièce C-PBG8

Leviers coniques, Poignées équilibrées

Page Produits similaires : P.1148, 1153

Levier conique

Type	Levier	
	Matiériau	Traitement de surface
C-LRGNN	Acier au carbone pour structure mécanique	Placage au chrome

P est le trou H8.
 La partie *d est le trou de goupille. Pour les goupilles, sélectionner le produit applicable à la P255 ou se le procurer séparément dans ce catalogue.

Référence pièce		L	D	H	B	d	Masse de référence (g)	Prix unitaire
Type	P							
C-LRGNN	5	40	12	9	7	2	15	
	6	50	14	10	8	2	19	
	8	63	16	11	10	3	33	
	10	80	20	14	12	3	66	
	12	100	25	18	15	4	134	
	16	125	32	22	18	5	229	

Ordering Example Référence pièce C-LRGNN5

Poignée équilibrée

Type	Corps		Poignée	
	Matiériau	Matiériau	Matiériau	Traitement de surface
C-NOCH	Acier au carbone pour structure mécanique	Placage au chrome	Acier au carbone pour structure mécanique	Placage au chrome

P est le trou H8.
 La partie *d est le trou de goupille. Pour les goupilles, sélectionner le produit applicable à la P255 ou se le procurer séparément dans ce catalogue.

Référence pièce		A	K	H	D	d	h	B	Masse de référence (g)	Prix unitaire
Type	P									
C-NOCH	8	50	40	55	20	3	11	13	80	
	10	64	50	69	25	3	14	16	150	
	12	80	63	87	32	4	18	20	310	
	14	126	80	109	38	5	22	25	644	
	16	160	80	109	38	5	22	25	710	
	18	200	100	135	45	6	28	32	1300	

Ordering Example Référence pièce C-NOCH8