


# Charnières à épaulement amovibles / Charnières verticales amovibles / Charnières soudées amovibles


# Charnières soudées / Charnières longues

Charnières amovibles à épaulement **RoHS 10**



Référence pièce	Type	T	T1	* Charge admissible (kg)	Poids (g)	Prix unitaire 1 à 19 pc(s).	Remise sur volume 20-100
<b>HHSPDL</b>	3	10		7	45		
<b>HHSPDR</b>	5	12		46			

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.




Référence pièce	Type	L	Trou	N Chanfrein	* Charge admissible (kg)	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-50
<b>HHSV</b>	35		3.2	6.2	2	13		
	51		4		4	30		
	60		4.2	8.2	6	45		
	80				10	95		

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.


L	W	P	D	H	t	R	R1
35	8	27	3	6	2	9	8
51	11	40	4	8	2.5	15	14.4
60	13	48	5	9.5	3	18	18
80	14.5	68	6	11.5	4.5	27	27

Ordering Example  
Référence pièce  
**HHSPDL3**  
**HHSV51**

Charnières amovibles verticales **RoHS 10**




Charnières soudées détachables **RoHS 10**



Référence pièce	Type	L	W	T	(R)	* Charge admissible (kg)	Poids (g)	Prix unitaire 1 à 19 pc(s).	Remise sur volume 20-50
<b>HHSMML</b> (Pour une utilisation à gauche)	50	32	1.6	7.5	7	30			
<b>HHSMR</b> (pour utilisation à droite)	64	36	1.6	7.5	10	45			
	75	38	2	8.5	15	65			

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Charnières soudées amovibles pour charges lourdes **RoHS 10**




Référence pièce	Type	L	W	T	(R)	D	* Charge admissible (kg)	Poids (g)	Prix unitaire 1 à 19 pc(s).	Remise sur volume 20-50
<b>HHSMZL</b> (Pour une utilisation à gauche)	50	40	2.6	10.5	5	15	60			
<b>HHSMZR</b> (Pour une utilisation à droite)	65	50	2.6	10.5	5	20	89			
	75	70	3.2	12.5	6	30	165			
	100	82	4	16	8	50	347			
<b>HHSMYL</b> (Pour une utilisation à gauche)	50	40	2.5	10.5	5	15	62			
<b>HHSMYR</b> (Pour une utilisation à droite)	65	50	2.5	10.5	5	20	95			
	75	70	3	12	6	30	180			
	100	82	4	16	8	50	335			

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.  
\* Le matériau pour L = 75 et 100 de HHSMZL et HHSMZR est SPHC.

Ordering Example  
Référence pièce  
**HHSMZL50**  
**HHSMYR75**


Charnières soudées en acier inoxydable **RoHS 10**



Référence pièce	Type	L	W	C	C1	t	* Charge admissible (kg)	Poids (g)	Prix unitaire 1 à 19 pc(s).	Remise sur volume 20-50
<b>HHSY</b>	40	35	3	6.3	1.5	6	25			
	50	30	3	6.4	1.5	8	30			
	65	50	4	8.5	2	13	66			
	75					15	76			
	90	60	6	12.7	3	25	190			
100					30	200				

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.


Charnières en acier soudées **RoHS 10**



Référence pièce	Type	L	W	* Charge admissible (kg)	divisions	Poids (g)	Prix unitaire 1 à 9 pc(s).	Remise sur volume 20-200
<b>HHSYT</b>	60	50	25	3	105			
	90	60	40	5	180			
	100	80	45	5	245			

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.


Charnières soudées pour charges lourdes **RoHS 10**



Référence pièce	Type	L	W	(D)	t	Forme n°	* Charge admissible (kg)	Poids (g)	Prix unitaire 1 à 19 pc(s).	Remise sur volume 20-50
<b>HHSYZ</b>	50	50				A	20	88		
	60	64	12	3			25	120		
	75	70					30	164		
	100	100					60	512		
	125	100	20	4		B	70	628		
	150	120					90	834		

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Charnières longues **RoHS 10**



Référence pièce	Type	L	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s).	Remise sur volume 10-50
<b>HHSLV</b>	300		165		
	350		190		
	450		250		
	600		335		
	750		410		
	850		470		
1000		580			

Ordering Example  
Référence pièce  
**HHSLV300**  
**HHSLV450**  
**HHSLV600**  
**HHSLV750**  
**HHSLV850**  
**HHSLV1000**