

Connecteurs de montage pour flexible en plastique / Raccord à verrouillage du bras

Colliers pour flexibles

Connecteurs de montage de flexible en plastique

Type	Matériau						Diam. intérieur	
	Embout	Intérieur	Covercles en caoutchouc	Rondelle	Ecou du manchon de réduction	Joint en caoutchouc		
TCSM	EN 1.4308 équiv.	-	-	-	EN 1.4308 équiv.	NBR	POM	HOTR□, HOTRS□, HOTSG□, HOTG□

Référence pièce		L	Douille hexagonale/octogonale B	V	(F)	G	R (PT)	Diam. intérieur	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°									
TCSM (acier inoxydable)	9	54.5	30	7	33	-	3/8	HOTR□ HOTRS□ HOTSG□ HOTG□	1 à 4 pièce(s)	5 à 10 pièces
	12	59	32	10	35.5	-	1/2			
	15	60	36	12	40	-	1/2			
	19	64	41	16.5	45	-	3/4			
	25	70	50	22	54	-	1			

La pression de fonctionnement est identique à celle des flexibles utilisables.

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Raccords à verrouillage du bras

Adaptateurs mâles filetés

Type	Matériau
SNAMA	EN 1.4408 équiv.

Référence pièce		R (PT)	D	d	H	h	B	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°								
SNAMA	15A	1/2	32	20	58	26	33	1 à 19 pièce(s)	20 à 30 pièces.
	20A	3/4	32	20	58	26	33		
	25A	1	37	24	70	32	41		
	40A	1 1/2	53	36	79	40	57		
	50A	2	63	46	87	47	68		

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Adaptateurs à filetage femelle

Type	Matériau
SNAF A	EN 1.4408 équiv.

Référence pièce		Rc (PT)	D	d	H	h	B	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°								
SNAF A	15A	1/2	32	20	39	26	33	1 à 19 pièce(s)	20 à 30 pièces.
	20A	3/4	32	20	39	26	33		
	25A	1	37	24	49	34	41		
	40A	1 1/2	53	36	55	40	57		
	50A	2	63	46	63	47	69		

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Adaptateurs de montage pour flexible

Type	Matériau
SNAH A	EN 1.4408 équiv.

Référence pièce		D	d	H	h	I	J	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°								
SNAH A	20A	32	20	90	37	21	33	1 à 19 pièce(s)	20 à 30 pièces.
	25A	37	23	108	48	27	41		
	40A	53	37	116	53	41	58		
	50A	63	46	134	60	53	70		

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Douilles à filetage mâle

Type	Matériau		
	Corps principal	Came	Bague
SNAMJ	EN 1.4408 équiv.	JIS-SMS1025	EN 1.4301 équiv.

Référence pièce		R (PT)	A	B	C	H	h	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°								
SNAMJ	15A	1/2	110	52	32	52	32	1 à 19 pièce(s)	20 à 30 pièces.
	20A	3/4	110	52	32	52	32		
	25A	1	125	60	37	59	38		
	40A	1 1/2	188	90	54	68	44		
	50A	2	197	97	63	76	51		

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Douilles taraudées femelles

Type	Matériau		
	Corps principal	Came	Bague
SNAFJ	EN 1.4408 équiv.	JIS-SMS1025	EN 1.4301 équiv.

Référence pièce		Rc (PT)	A	B	C	H	h	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°								
SNAFJ	15A	1/2	110	52	32	51	32	1 à 19 pièce(s)	20 à 30 pièces.
	20A	3/4	110	52	32	51	32		
	25A	1	125	60	37	60	38		
	40A	1 1/2	188	90	54	69	45		
	50A	2	197	97	63	77	51		

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Douilles de montage pour flexible

Type	Matériau		
	Corps principal	Came	Bague
SNAHJ	EN 1.4408 équiv.	JIS-SMS1025	EN 1.4301 équiv.

Référence pièce		A	B	C	I	H	h	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°								
SNAHJ	20A	110	52	32	21	86	32	1 à 19 pièce(s)	20 à 30 pièces.
	25A	125	60	37	27	100	38		
	40A	188	90	54	41	110	46		
	50A	197	97	63	53	129	51		

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering Example
TCSM25
SNAMA20A

Les raccords à verrouillage du bras sont fabriqués selon les normes US MIL A-A-59326-1998 (précédemment MIL-C-27487-1992), donc compatibles avec les produits de même taille répondant aux mêmes normes d'autres fabricants.

Idéal pour connecter les conduits présentés à la P.1327.

Le collier de serrage est le produit permettant d'éviter le déboîtement du flexible. Au niveau de la structure, un jeu peut se produire au couple de serrage le plus petit.

Standard		HOSBS	
RoHS 10	Matériau : EN 1.4301 équiv.		

Ordering Example
Référence pièce
HOSBS13N

Référence pièce		Plage de serrage du D.E. du flexible (mm)	L	T	E	Couple de serrage (N · m)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°							
HOSBS	9N	9.5-12	19	0.7	9.5	3.5	1 à 9 pièce(s)	10-50
	13N	13-20						
	16N	16-22						
	19N	18-25	24	0.8	12	4.4	1 à 9 pièce(s)	10-50
	22N	22-30						
	25N	25-35						
	28N	30-40	33	0.8	12	5.2	1 à 9 pièce(s)	10-50
	31N	35-50						
	38N	40-55						
	44N	45-60	6.1	12	6.9	1 à 9 pièce(s)	10-50	
	50N	55-70						
	60N	60-80						
	70N	70-90	6.1	12	6.9	1 à 9 pièce(s)	10-50	
	83N	85-100						
	95N	90-120						
	104N	100-125						
127N	130-150							
146N	130-160							
149N	150-180							
175N	170-200							
200N	190-230							

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Spirale

Spirale		HOSSB	
RoHS 10	Matériau : EN 1.4301 équiv.		

Référence pièce		Plage de serrage du D.E. du flexible (mm)	L	E	Couple de serrage (N · m)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°						
HOSSB	30	30-37	30.5	15	5	1 à 9 pièce(s)	10-30
	32	32-42					
	47	47-57					
	61	61-71					
	71	71-81					
	86	86-96					
	90	90-110					

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Serrage à la main

Serrage à la main		HOSBH	
RoHS 10	Matériau : EN 1.0330 équiv. S Traitement de surface : chrome trivalent		

Référence pièce		Plage de serrage du D.E. du flexible (mm)	L	T	E	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°						
HOSBH	15	15-22	32	0.5	12	1 à 9 pièce(s)	10-30
	18	18-28					
	20	20-34					
	25	25-40					
	40	40-55					

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering Example
Référence pièce
HOSBH18

Avec couvercle de sécurité

Type	Serrage	Logement	Vis	Caches
HOABS (acier semi inoxydable)	EN 1.4016 équiv.	EN 1.4016 équiv.	Acier (zincage)	PE
HOASU (acier tout inoxydable)	EN 1.4301 équiv.	EN 1.4301 équiv.	EN 1.4301 équiv.	PE

Ordering Example
Référence pièce
HOABS13

Référence pièce		Plage de serrage du D.E. du flexible (mm)	L	T	E	Couple de serrage (N · m)	HOABS		HOASU	
Type	N°						Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
HOABS HOASU	8	8-12	21.5	0.7	9	3.5	1 à 9 pièce(s)	10-30	1 à 9 pièce(s)	10-30
	10	10-15								
	11	11-17								
	13	13-20								
	16	16-22								
	18	18-25								
	22	22-30								
	25	25-35								
	27	27-40								
	30	30-45								
	35	35-50								
	40	40-55								
	45	45-60	6	13	6.9	1 à 9 pièce(s)	10-30			
	55	55-70								

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.