

Connecteurs de montage pour flexible en plastique / Raccord à verrouillage du bras

Colliers pour flexibles

Connecteurs de montage de flexible en plastique

Type	Matériau							Diam. intérieur
	Embout	Intérieur	Couverts en caoutchouc	Rondelle	Ecou du manchon de réduction	Joint en caoutchouc	Manchon, anneau	
TCSM	EN 1.4308 équiv.	-	-	-	EN 1.4308 équiv.	NBR	POM	HOTR□, HOTRS□, HOTSG□, HOTG□

Référence pièce	L	Douille hexagonale/octogonale B	V	(F)	G	R (PT)	Diam. intérieur	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°							1 à 4 pièce(s)	5 à 10 pièces
TCSM (acier inoxydable)	9	54.5	30	7	33	3/8	HOTR□ HOTRS□ HOTSG□ HOTG□		
	12	59	32	10	35.5	1/2			
	15	60	36	12	40	1/2			
	19	64	41	16.5	45	3/4			
	25	70	50	22	54	1			

La pression de fonctionnement est identique à celle des flexibles utilisables. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Raccords à verrouillage du bras

Adaptateurs mâles filetés

Type	Matériau
SNAMA	EN 1.4408 équiv.

Référence pièce	R (PT)	D	d	H	h	B	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°						1 à 19 pièce(s)	20 à 30 pièces.
SNAMA	15A	1/2	32	20	58	26	33	
	20A	3/4	32	20	58	26	33	
	25A	1	37	24	70	32	41	
	40A	1 1/2	53	36	79	40	57	
	50A	2	63	46	87	47	68	

Adaptateurs à filetage femelle

Type	Matériau
SNAF A	EN 1.4408 équiv.

Référence pièce	Rc (PT)	D	d	H	h	B	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°						1 à 19 pièce(s)	20 à 30 pièces.
SNAF A	15A	1/2	32	20	39	26	33	
	20A	3/4	32	20	39	26	33	
	25A	1	37	24	49	34	41	
	40A	1 1/2	53	36	55	40	57	
	50A	2	63	46	63	47	69	

Adaptateurs de montage pour flexible

Type	Matériau
SNAH A	EN 1.4408 équiv.

Référence pièce	D	d	H	h	I	J	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°						1 à 19 pièce(s)	20 à 30 pièces.
SNAH A	20A	32	20	90	37	21	33	
	25A	37	23	108	48	27	41	
	40A	53	37	116	53	41	58	
	50A	63	46	134	60	53	70	

Douilles à filetage mâle

Type	Matériau	Corps principal	Came	Bague
SNAMJ	EN 1.4408 équiv.	JIS-SMS1025	EN 1.4301 équiv.	

Référence pièce	R (PT)	A	B	C	H	h	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°						1 à 19 pièce(s)	20 à 30 pièces.
SNAMJ	15A	1/2	110	52	32	52	32	
	20A	3/4	110	52	32	52	32	
	25A	1	125	60	37	59	38	
	40A	1 1/2	188	90	54	68	44	
	50A	2	197	97	63	76	51	

Douilles taraudées femelles

Type	Matériau	Corps principal	Came	Bague
SNAFJ	EN 1.4408 équiv.	JIS-SMS1025	EN 1.4301 équiv.	

Référence pièce	Rc (PT)	A	B	C	H	h	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°						1 à 19 pièce(s)	20 à 30 pièces.
SNAFJ	15A	1/2	110	52	32	51	32	
	20A	3/4	110	52	32	51	32	
	25A	1	125	60	37	60	38	
	40A	1 1/2	188	90	54	69	45	
	50A	2	197	97	63	77	51	

Douilles de montage pour flexible

Type	Matériau	Corps principal	Came	Bague
SNAHJ	EN 1.4408 équiv.	JIS-SMS1025	EN 1.4301 équiv.	

Référence pièce	A	B	C	I	H	h	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°						1 à 19 pièce(s)	20 à 30 pièces.
SNAHJ	20A	110	52	32	21	86	32	
	25A	125	60	37	27	100	38	
	40A	188	90	54	41	110	46	
	50A	197	97	63	53	129	51	

Les raccords à verrouillage du bras sont fabriqués selon les normes US MIL A-A-59326-1998 (précédemment MIL-C-27487-1992), donc compatibles avec les produits de même taille répondant aux mêmes normes d'autres fabricants.

Idéal pour connecter les conduits présentés à la P.1327.

Le collier de serrage est le produit permettant d'éviter le déboîtement du flexible. Au niveau de la structure, un jeu peut se produire au couple de serrage le plus petit.

Standard

RoHS 10

HOSBS

Matériau : EN 1.4301 équiv.

Ordering Example: Référence pièce HOSBS13N

Référence pièce	Plage de serrage du D.E. du flexible (mm)	L	T	E	Couple de serrage (N · m)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°				1 à 9 pièce(s)	10-50	
HOSBS	9N	9.5-12	19	0.7	9.5	3.5	
	13N	13-20					
	16N	16-22					
	19N	18-25	24	0.8	12	4.4	
	22N	22-30					
	25N	25-35					
	28N	30-40	33	0.8	12	5.2	
	31N	35-50					
	38N	40-55					
	44N	45-60	33	0.8	12	6.1	
	50N	55-70					
	60N	60-80					
	70N	70-90	33	0.8	12	6.9	
	83N	85-100					
	95N	90-120					
	104N	100-125	33	0.8	12	6.1	
	127N	130-150					
146N	130-160						
149N	150-180	33	0.8	12	6.1		
175N	170-200						
200N	190-230						

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Spirale

Type	Matériau
HOSBB	EN 1.4301 équiv.

RoHS 10

Référence pièce	Plage de serrage du D.E. du flexible (mm)	L	E	Couple de serrage (N · m)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°			1 à 9 pièce(s)	10-30	
HOSBB	30	30-37	30.5	15	5	
	32	32-42				
	47	47-57				
	61	61-71				
	71	71-81				
	86	86-96				
	90	90-110				

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Serrage à la main

Type	Matériau	Traitement de surface
HOSBH	EN 1.0330 équiv.	chrome trivalent

RoHS 10

Référence pièce	Plage de serrage du D.E. du flexible (mm)	L	T	E	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°				1 à 9 pièce(s)	10-30
HOSBH	15	15-22	32	0.5	13	
	18	18-28				
	20	20-34				
	25	25-40				
	40	40-55				

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Avec couvercle de sécurité

Type	Serrage	Logement	Vis	Caches
HOABS (acier semi inoxydable)	EN 1.4016 équiv.	EN 1.4016 équiv.	Acier (zincage)	PE
HOASU (acier tout inoxydable)	EN 1.4301 équiv.	EN 1.4301 équiv.	EN 1.4301 équiv.	PE

RoHS 10

Référence pièce	Plage de serrage du D.E. du flexible (mm)	L	T	E	Couple de serrage (N · m)	Prix unitaire	Remise sur volume				
Type	N°				1 à 9 pièce(s)	10-30					
HOABS HOASU	8	8-12	21.5	0.7	9	3.5					
	10	10-15									
	11	11-17									
	13	13-20									
	16	16-22									
	18	18-25									
	22	22-30					27	0.8	13	5	
	25	25-35									
	27	27-40									
	30	30-45					27	0.8	13	6	
	35	35-50									
	40	40-55									
	45	45-60									
55	55-70										

Ordering Example: Référence pièce HOABS13

HOABS	HOASU
Prix unitaire	Prix unitaire
Remise sur volume	Remise sur volume
1 à 9 pièce(s)	1 à 9 pièce(s)
10-30	10-30

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.