

Pièces de tuyauterie pour conduits en aluminium

■ Pour conduits en aluminium
Logement

Type | **Matériau** | **Traitement de surface**
HOAM | EN 1.0038 équiv. | Peinture acrylique au four
HOAS | HOASK | EN 1.4301 équiv. | -

RoHS10

Référence pièce	Type	N°	L Fixe	L configurable Incrément de 1mm	D	t	Prix unitaire		
							HOAM	HOAS	HOASK
HOAM HOAS HOASK	38		60	50-200	38	1.2			
	50				48.6	1.5			
	65				63.5				
	75				75				
	100				98				
	113		80		112	2			
	125				124				
	150				149				

■ Pour conduits en aluminium
Montage sur panneau

Type | **Matériau** | **Traitement de surface**
HOBUM | EN 1.0038 équiv. | Peinture acrylique au four
HOBU | EN 1.4301 équiv. | -

RoHS10

Référence pièce	Type	D	L1	L2	D1	P.C.D.	d1	t	Prix unitaire			
									HOBUM	HOBU		
HOBUM HOBU	38	38	40	100	66	52	6.6	1.2				
	50	48.6	40	100	79	65			9	1.5		
	65	63.5	40	100	91.5	77.5						
	75	75	40	100	111	94						
	100	98	50	100	136	119						
	113	112	50	100	152	134						
	125	124	50	100	168	148						
	150	149	50	100	193	173						

■ Pour conduits en aluminium
En T

Type | **Matériau** | **Traitement de surface**
HOATM | EN 1.0038 équiv. | Peinture acrylique au four
HOAT | EN 1.4301 équiv. | -

RoHS10

Référence pièce	Type	D	L	A1	t	Prix unitaire	
						HOATM	HOAT
HOATM HOAT	38	38	100	50	1.2		
	50	48.5	120	60	1.5		
	65	63.5	135	68	2		
	75	75	145	72			
	100	98	180	90			
	113	112	180	100			
	125	124	200	110			
150	149	240	120				

■ Pour conduits en aluminium
En Y

Type | **Matériau** | **Traitement de surface**
HOAYM | EN 1.0038 équiv. | Peinture acrylique au four
HOAY | EN 1.4301 équiv. | -

RoHS10

Référence pièce	Type	D	L	L1	D1	P.C.D.	d1	t	Prix unitaire					
									HOAYM	HOAY	HOAYFM	HOAYF		
(Sans embase) HOAYM HOAY	38	38	46(45)	35(34)	66	52	6.6	1.2						
	50	48.6	55(54)	41(40)	79	65			9	2				
	65	63.5	60(59)		91.5	77.5								
	75	75	65(64)	43(42)	111	94								
	100	98	75(74)	46(45)	136	119								
113	112	80(79)	47.7(48.7)	152	134									
(A embase) HOAYFM HOAYF	125	124	85(84)	49.2(48.2)	168	148								
	150	149	95(94)	52(51)	193	173								

⚠ Les dimensions indiquées entre parenthèses s'appliquent uniquement au type à bride.

■ Pour conduits en aluminium
Type à variante en Y

Type | **Matériau** | **Traitement de surface**
HOAYEM | EN 1.0038 équiv. | Peinture acrylique au four
HOAYE | EN 1.4301 équiv. | -

RoHS10

Référence pièce	Type	D1	D2	L	L1	t1	t2	Prix unitaire	
								HOAYEM	HOAYE
HOAYEM HOAYE	50	48.5	38	80	46	1.5	1.2		
	65	63.5	48.5	85	55	2	1.5		
	75	75	63.5	88	60				
	100	98	75	100	65				
	113	112	98	105	75				
	125	124	112	110	80				
150	149	124	120	85					

■ Pour conduits en aluminium
Variante en Y

Type | **Matériau** | **Traitement de surface**
HOAHYM | EN 1.0038 équiv. | Peinture acrylique au four
HOAHY | EN 1.4301 équiv. | -

RoHS10

Référence pièce	Type	D	L	A1	t	Prix unitaire	
						HOAHYM	HOAHY
HOAHYM HOAHY	38	38	114	30	1.2		
	50	48.5	141	36	1.5		
	65	63.5	172	41	2		
	75	75	194	44			
	100	98	243	52			
	113	112	278	60			
	125	124	305	65			
150	149	350	70				

■ Pour conduits en aluminium
Réducteur à 45°

Type | **Matériau** | **Traitement de surface**
HOAFEM | EN 1.0038 équiv. | Peinture acrylique au four
HOAFE | EN 1.4301 équiv. | -

RoHS10

Référence pièce	Type	D	A1	A2	A3	t	Prix unitaire	
							HOAFEM	HOAFE
HOAFEM HOAFE	38	38	28	41	69	1.2		
	50	48.6	35	50	86.5	1.5		
	65	63.5	35	52.5	91	2		
	75	75	35	56	95			
	100	98	45	73	122			
	113	112	50	81.5	139			
	125	124	55	89	151.5			
150	149	60	98	170				

■ Pour conduits en aluminium
À embase

Type | **Matériau** | **Traitement de surface**
HOAJ | EN 1.4301 équiv. | -

RoHS10

Référence pièce	Type	D	P.C.D.	d1	t	Prix unitaire		
						HOAJ	HOAJE	
HOAJ	38		66	52	6.6			
	50		79	65		9		
	65		91.5	77.5				
	75		111	94				
	100		136	119				
	113		152	134				
	150		193	173				

Ordering Référence pièce
Exemple HOAFEM 38

Spécifications
Plage de températures de fonctionnement : 0 à 160 °C

■ Collecteurs de tuyauterie

Type | **Taille** | **Matériau**
2 sorties | 3 sorties | 150x150x300 | EN 1.4301 équiv.
DBXWS | DBXTS | 200x200x300

⚠ d1 est un trou taraudé, et un écrou est soudé au côté arrière.
⚠ Il n'y a pas d'autres trous ailleurs que sur le côté droit.


RoHS10

Référence pièce	Type	D1	D2	A	B	D1 - D2 ① P.C.D.	P		d1	t	Prix unitaire 1 à 4 pièce(s).				
							2 sorties	3 sorties			DBXWS	DBXTS	DBXWM	DBXTM	
150x150x300	38	38	38	150	300	38	52	145	98	M6	2				
	50	50	50			50	65								
	65	65	65			65	77.5								
	75	75	75			75	94								
	100	100	100			100	119								
200x200x300	38	38	38	200	300	38	52	145	98	M6	2				
	50	50	50			50	65								
	65	65	65			65	77.5								
	75	75	75			75	94								
	100	100	100			100	119								
	113	113	113			113	134								
	150	150	150			150	173								

⚠ D2=75, 100 n'est pas disponible pour le type à 3 étages (DBXTS, DBXTM).

Ordering Référence pièce - D1 - D2
Exemple DBXWS - 100 - 50
DBXTM - 113 - 38

EX Example



Ordering Référence pièce
Exemple HOATM 50

Spécifications
Plage de températures de fonctionnement : 0 à 160 °C