

Raccords de tuyaux sanitaires

Deux extrémités soudées

Raccords de tuyaux sanitaires / Raccords de l'adaptateur sanitaire

Filetage soudé

■ Deux extrémités soudées, coudées

Type **SNWE** / **SNWES** / **Matériau** EN 1.4301 équiv. / EN 1.4404 équiv.

RoHS10

■ Deux extrémités soudées, coudées à 45°

Type **SNWHE** / **SNWHES** / **Matériau** EN 1.4301 équiv. / EN 1.4404 équiv.

RoHS10

■ Deux extrémités soudées, raccords en T

Type **SNWT** / **SNWTS** / **Matériau** EN 1.4301 équiv. / EN 1.4404 équiv.

RoHS10

■ Deux extrémités soudées, réducteurs en T

Type **SNWTD** / **Matériau** EN 1.4301 équiv.

RoHS10

■ Ecrus borgnes

Type **SNYBN** / **Matériau** EN 1.4301 équiv.

RoHS10

Référence		D	d	L	SNWE		SNWES	
Type	N°				Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
				Qté 1 à 9		10-20		
SNWES	8A	13.8	10.5	38	-	-		
	10A	17.3	14.0		-	-		
	15A	21.7	17.5		-	-		
SNWE	1S	25.4	23	34				
	1.5S	38.1	35.7	49				
	2S	50.8	47.8	61				
	2.5S	63.5	59.5	84				
	3S	76.3	72.3	89				

☛ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence		D	d	L	SNWHE		SNWHES	
Type	N°				Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
				Qté 1 à 9		10-20		
SNWHE	1S	25.4	23	15.8				
	1.5S	38.1	35.7	23.7				
	2S	50.8	47.8	31.6				
	2.5S	63.5	59.5	42				
	3S	76.3	72.3	52.6				

☛ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence		D	d	L	SNWT		SNWTS	
Type	N°				Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
				Qté 1 à 9		10-20		
SNWT	1S	25.4	23.0	34.0				
	1.5S	38.1	35.7	49.0				
	2S	50.8	47.8	61.0				
	2.5S	63.5	59.5	84.0				
	3S	76.3	72.3	89.0				

☛ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence		D1	d1	D2	d2	L1	L2	Prix unitaire
Type	N°							
SNWTD	1.5S-1S	38.1	35.7	25.4	23.0	49	45	
	2S-1S	50.8	47.8	25.4	23.0	61	51	
	2S-1.5S	50.8	47.8	38.1	35.7	61	64	
	2.5S-1.5S	63.5	59.5	38.1	35.7	84	70	
	2.5S-2S	63.5	59.5	50.8	47.8	84	82	

☛ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence		A	B	(T)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°					
SNYBN	1S	46.0	53.1	30.0		
	1.5S	56.0	64.6			
	2S	71.0	81.9			
	2.5S	85.0	98.1			
	3S	100.0	115.4			

☛ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Sièges filetés soudés

Type **SNYNS** / **Matériau** EN 1.4301 équiv.

RoHS10

■ Garnitures à souder

Type **SNYRN** / **Matériau** EN 1.4301 équiv.

RoHS10

■ Ecrus hexagonaux

Type **SNRN** / **Matériau** EN 1.4301 équiv.

RoHS10

■ Joints en L

Type **SNLGS** / **SNLGSF** / **Matériau** Silicone / PTFE

RoHS10

■ Type à filetage mâle

Type **SNWZFA** / **Matériau** EN 1.4404 équiv.

RoHS10

■ Type à flexible

Type **SNWHAD** / **Matériau** EN 1.4301 équiv.

RoHS10

Référence		D	d	Prix unitaire	
Type	N°			Qté 1 à 9	10-20
SNYNS	1S	25.4	23.0		
	1.5S	38.1	35.7		
	2S	50.8	47.8		
	2.5S	63.5	59.5		
	3S	76.3	72.3		

☛ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence		D	d	Prix unitaire	
Type	N°			Qté 1 à 9	10-20
SNYRN	1S	25.4	23.0		
	1.5S	38.1	35.7		
	2S	50.8	47.8		
	2.5S	63.5	59.5		
	3S	76.3	72.3		

☛ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence		A	(B)	Prix unitaire	
Type	N°			Qté 1 à 9	10-20
SNRN	1S	46	53.1		
	1.5S	56	64.6		
	2S	71	81.9		
	2.5S	85	98.1		
	3S	100	115.4		

☛ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence		A		SNLGS		SNLGSF	
Type	N°	SNLGS	SNLGSF	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
				Qté 1-19	20-50	Qté 1-19	20-50
SNLGS	1S	32.5	33.4				
	1.5S	46.0	46.8				
	2S	59.5	60.5				
	2.5S	73.2	74.0				
	3S	86.5	87.0				

☛ Utiliser des sièges filetés soudés (SNYNS) avec des joints. ☛ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering Example **SNYNS1S**

Example **SNYNS1S**

Référence		Nominal	R (PT)	A	B	C	D	L1	L2	Prix unitaire	
Type	N°									Qté 1-4	5-10
SNWZFA	1S	4	1/2	21.7	15.7	25.4	23	39	7		
		6	3/4	27.2	21	25.4	23	39	7		
		8	1	34	26	25.4	23	39	7		
	1.5S	8	1	34	26	38.1	35.7	39	7		
		10	1 1/4	42.7	35.7	38.1	35.7	44	7		
		12	1 1/2	48.6	40	50.8	47.8	49	-		

☛ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence		D	L	Prix unitaire	
Type	N°			Qté 1 à 9	10-14
SNWHAD	1S	25.4	60		
	1.5S	38.1	80		
	2S	50.8	80		
	2.5S	63.5	80		
	3S	76.3	80		

☛ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering Example **SNWE2S**

Example

Ordering Example **SNWTD2S-1.5S** - Nominal **SNWZFA1S** - 6