


Clapets à commande manuelle

Points de comparaison avec des pièces similaires | Compatible avec RoHS. Un choix de différentes couleurs est proposé pour le levier du bouchon.



BVHVU




RoHS 10 Ⓢ Corps marqué à l'intérieur.

Référence pièce		Sélection de robinet à 2 voies/3 voies	Couleur de la poignée	E ₁	E ₂	P	P ₁	B	F ₁	F ₂	Section effective (mm ²)	Masse (g)	Prix unitaire	
Type	D.E. du tube (mm) D												1 à 9 pièce(s)	10-30
BVHVU	4	2 (Robinet à 2 voies)	Non spécifié (bleu)	17	40.5	10	16.5	25.8	18	8	3.4	24		
	6			17	40.5	12.5	16.5	26.4	18	8	7.2	25		
	8	3 (Robinet à 3 voies)	R (rouge)	17	40.5	15	16.5	27.7	18	8	8.7	28		
	10			21.7	41	17.5	19.5	32.2	24	11	17.4	45		
	12			21.7	41	21	19.5	34.9	24	11	18.1	51		



BVHV



RoHS 10

Référence pièce		Sélection de robinet à 2 voies/3 voies	Sens du débit	A	E ₁	E ₂	L	P ₁	P ₂	B ₁	B ₂	H (mé-plats)	F ₁	F ₂	Section effective (mm ²)		Masse (g)	Prix unitaire	
Type	D.E. du tube (mm) D														Sélection de R (PT)	Type A		Type B	1 à 9 pièce(s)
BVHV	6	2 (robinet à 2 voies)	A	8			55.9				33.5	14	18	8	7.5	8.3	34		
				11	17	40.5	56.8	12.5	16.5	26.4	36.5	14	18	8	7.7	8.5	40		
				12			58.3				38.3	17				7.5	8.2	53	
	8	3 (robinet à 3 voies)	B	8			57.2				33.5	14	18	8	8.7	8.9	35		
				11	17	40.5	58.2	15	16.5	27.7	36.5	14	18	8	8.9	8.9	41		
				12			59.7				38.3	17				8.6	8.9	54	
	10	3 (robinet à 3 voies)	B	11			68.7				42.5	17	24	11	16.2	16.6	62		
				12	21.7	41	69.4	17.5	19.5	32.2	43.5	17	24	11	16	16.9	71		
				15			70.5				46.5	21				15.7	16.5	93	
	12	4 (R1/2)	B	11			71.4				42.5	17	24	11	16.3	17	66		
				12	21.7	41	72.1	21	19.5	34.9	43.5	17	24	11	16.3	17.1	74		
				15			73.2				46.5	21				16.1	16.8	96	

Ordering Example: **BVHVU6** - **2** - **R** - **3** - **A**

BVHV8 - **1** - **3** - **-** - **A**

