

Jeu de flexibles ajustables

Composants / Outils d'installation de flexibles réglable



RoHS 10

Type standard
HOSAJ (filetage mâle)
HOSVA (valve mâle)
HOSVAF (valve femelle)

Forme en L
HLAJ (filetage mâle)
HLVA (valve mâle)

Type à raccordement
HOSAJW (filetage mâle)
HOSVAW (souple mâle)

Longueur = Bxn + A + C
Sélection de la forme d'embout

Sélection du connecteur
Nombre de mailles n
Longueur = Bxn + A + L2

Sélection de la forme d'embout
Longueur = Bxn + L3 + C
Sélection du connecteur
Nombre de mailles n
Longueur = Bxn + A + L4

Filetage mâle
HOSAJ (standard)
HLAJ (en L)
HOSAJW (type à raccordement)

Valve mâle
HOSVA (Standard)
HLVA (En L)
HOSVAW (type à raccordement)

Valve femelle
HOSVAF (standard)

Forme en L

Forme en Y

Forme d'embout

Forme A (A1, A2, A3)

Forme B (B1, B2, B3)

Forme C (C1, C2)

Forme D (D1)

Forme M (M1, M2)

Référence pièce		Couleur de flexible sélectionnable	Nombre de mailles n Configurable	Taille du filetage du connecteur (PT)		Forme d'embout (Pour plus d'informations sur les dimensions, voir P.1478.)
Type	Val. nominale tuyau			Pour filetage mâle (sélection)	Pour soupape mâle / femelle (fixe)	
HOSAJ (filetage mâle) HOSVA (valve mâle) HOSVAF (soupape femelle)	2	Non spécifié (bleu) G (gris) B (noir)	0-30	1 (R1/8) 2 (R1/4)	2 (R/Rc1/4)	(Flexible : bleu) A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2 (Flexible : gris) A1, A2, A3, D1 (Flexible : noir) A1, A2, A3, C1, C2, D1
	3	Non spécifié (bleu) G (gris)		3 (R3/8) 4 (R1/2)	3 (R/Rc3/8)	(Flexible : bleu) A1, A2, A3, D1 (Flexible : gris) A1, A2, A3, D1
	4			3 (R3/8) 4 (R1/2)	4 (R/Rc1/2)	(Flexible : bleu) A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1 (Flexible : gris) A1, A2, A3, D1

* Flexible de taille nominale 3 non sélectionnable pour soupape femelle. La couleur de flexible de soupape femelle est le bleu uniquement.

Référence pièce		Nombre de mailles n Configurable	Taille du filetage du connecteur (PT)		Nombre de mailles m Configurable	Forme d'embout (Pour plus d'informations sur les dimensions, voir P.1478.)
Type	Val. nominale tuyau		Pour filetage mâle (sélection)	Pour soupape mâle (fixe)		
HLAJ (filetage mâle) HLVA (valve mâle)	2	0-30	1 (R1/8) 2 (R1/4)	2 (R/Rc1/4)	0-20	A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2 A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1
	4		3 (R3/8) 4 (R1/2)	4 (R/Rc1/2)		

Référence pièce		Nombre de mailles n Configurable	Taille du filetage du connecteur (PT)		Nombre de mailles m Configurable	Forme d'embout (Pour plus d'informations sur les dimensions, voir P.1478.)
Type	Val. nominale tuyau		Pour filetage mâle (sélection)	Pour soupape mâle (fixe)		
HOSAJW (filetage mâle) HOSVAW (valve mâle)	2	0-30	1 (R1/8) 2 (R1/4)	2 (R/Rc1/4)	0-20 0-20	A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2 A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1
	4		3 (R3/8) 4 (R1/2)	4 (R/Rc1/2)		

Référence pièce	Flexible Couleur	Nombre de mailles n	Connecteurs Taille du filetage	Nombre de mailles m	Nombre de mailles m Droite (R)	Nombre de mailles m Gauche (L)	Buse
(standard)	HOSVA2	B	20	2			D1
(en L)	HLVA2	10	2	5			B1
(raccordement)	HOSVAW2	5	2		R10	L7	D1

Val. nominale tuyau	Prix unitaire d'un mailion	Prix unitaire du connecteur			Prix unitaire de la buse					Prix supplémentaire du type en L / type à raccordement
		Forme AJ	Forme VA	Forme VAF	A1 A2 A3	B1 B2 B3	C1 C2	D1	M1 M2	
2										
3										
4										


Exemple de calcul de prix

• Pour le type standard HOSAJ2-30-1-A1 :
(Prix unitaire du mailion) x (Nombre de mailles) + (Prix unitaire du connecteur) + (Prix unitaire de la buse)

• Pour le type en L HLVA2-10-2-5-B1 :
(Prix unitaire du mailion) x (Nombre de mailles n + Nombre de mailles m) + (Prix unitaire du connecteur) + (Prix unitaire de la buse) + (Prix supplémentaire du type en L)


• Pour le type à raccordement HOSVAW2-5-2-R10-L7-D1 :
(Prix unitaire du mailion) x (Nombre de mailles + Nombre de mailles à droite + Nombre de mailles à gauche) + (Prix unitaire du connecteur) + (Prix de la forme à embouts pour 2 pièces) + (Prix supplémentaire du type à raccordement)

Flexible (Bleu)



RoHS 10

HJD



Référence pièce		Nombre de mailles	Diamètre intérieur du flexible	D	B	L1	Prix unitaire 1 à 20 pièce(s).
Type	Val. nominale tuyau						
HJD	2	5	6.3	15.9	14.8	20.3	
	3		8.5	20.2	17.6	25.2	
	4		12.7	25.1	21.1	29.8	

Connecteur uniquement (Orange)



RoHS 10

Filetage mâle AAJD
H (méplats)
R (PT)
A
L

Soupape mâle AVAD
W
H
R (PT)
A
L

Soupape femelle AVAFD
W
H
Rc (PT)
A
L

En L AAJL
L2
L4

En Y AAJY
L4


Référence pièce		Taille du filetage du connecteur R (PT)	A	L	H	T	Prix unitaire 1 à 20 pièce(s).
Type	Val. nominale tuyau						
AAJD	2	1 (R1/8) 2 (R1/4)	23	26.3	14	7	
	3	3 (R3/8) 4 (R1/2)	27.3	32	19	8	
	4	3 (R3/8) 4 (R1/2)	28	38.3	18.8 20.8	7.5	

Référence pièce		Taille du filetage du connecteur R (PT)	A	L	H	W	Prix unitaire 1 à 20 pièce(s).
Type	Val. nominale tuyau						
AVAD	2	2 (R1/4)	41	41	30	27	
	3	3 (R3/8)	45	45	34	25	
	4	4 (R1/2)	48.5	48.5	43	34	

Référence pièce		Taille du filetage du connecteur R (PT)	A	L	H	W	Prix unitaire 1 à 20 pièce(s).
Type	Val. nominale tuyau						
AVAFD	2	2 (Rc1/4)	42	45	30	27	
	4	4 (Rc1/2)	58.2	64	63	34	


Référence pièce		AAJL		AAJY		Prix unitaire 1 à 20 pièce(s).	
Type	Val. nominale tuyau	L2	L3	L4	L5	AAJY	AAJL
AAJL (En L) AAJY (En Y)	2	17	12	15.5	9.5		
	4	23.5	16.5	23.5	19		

Buse uniquement (Orange)
(La photo concerne la forme A)



RoHS 10

HAKD
(Le dessin concerne la forme A)



Référence pièce		Buse		Prix unitaire 1 à 20 pièce(s).				
Type	Val. nominale tuyau	Forme	N°	Forme A	Forme B	Forme C	Forme D	Forme M
HAKD	2	A B C D M	1					
			2				-	
			3				-	-
	3		1		-	-	-	-
			2		-	-	-	-
			3		-	-	-	-
	4		1			-	-	-
			2			-	-	-
			3			-	-	-

Ordering	Référence pièce	Nombre de mailles	Référence pièce	Buse	Référence pièce	Taille du filetage du connecteur
Exemple	HJD2	5	HAKD2	A1	AAJD2	1

Outil de montage spécial pour le flexible réglable



RoHS 10

Référence pièce

Type	N°	Prix unitaire
HOSAJT	2	
	3	
	4	

Le corps du flexible est fragile ; il requiert une attention particulière lors de la manipulation.
Peut être utilisé pour l'installation et la dépose.

Ordering

Exemple


Référence pièce

HOSAJT2

ex

Exemple

HOSAJ



HOSAJT