

- Assemblage des maillons inutile

**RoHS**


Montage sur rayon extérieur	Montage sur rayon intérieur
Corps principal + Embase	Corps principal + Embase
SE045F	SZ045F
SE08F	SZ08F
SE14F	SZ14F
SE16F	SZ16F
SE200F	SZ200F
SE300F	SZ300F

<Attention>

- Un paquet comprend un porte-câbles assemblé avec un nbre spécifié de maillons et deux embases correspondantes (1 extrémité mobile + 1 extrémité fixe).
- Doivent être montés comme suit : l'extrémité fixe de l'embase sur la partie inférieure et l'extrémité mobile sur la partie supérieure.
- (Se reporter à la relation de positionnement dans le schéma des dimensions extérieures)
- Insérer les câbles par les fentes (ouvertures) sur la circonférence extérieure ou intérieure


Section transversale

Insertion sur rayon extérieur




SE200F-2 · 3 SE300F-2

Insertion sur rayon intérieur



SZ200F-2 · 3 SZ300F-2

Schéma des dimensions extérieures




Matériau : Plastique spécial Plage de temp. -30°C ~ 100°C Norme d'inflammabilité UL94-V2


**■ Schéma des dimensions de l'embase**

**SE045F · SZ045F**



<Extrémités mobiles>





<Extrémités fixes>





**SE08F · SZ08F**

**SE14F · SZ14F**





**SE16F · SZ16F**





**■ Vis fraisées à tête plate**


- Pour SE08 · SZ08




- Pour SE16 · SZ16




- Pour SE300 · SZ300




- Pour SE200 · SZ200



**■ Insertion des câbles**



**■ Retrait des câbles**




Le câble peut être retiré en tirant simplement dessus.

Réf. pièce	Rayon de pliage sélectionnable	Nb de maillons	H (Hauteur de montage)	H <sub>1</sub>	HF (Hauteur physique requise)	K (Arc-tolérance)	P	B	ℓ
SE045F SZ045F	018	1~27	50	37.5	60	95	13	12.5	22.3
	028	1~29	70	57.5	80	120			
	038	1~31	90	77.5	100	145			
SE08F SZ08F	028	1~37	76	56.7	91	130	20	19.3	28
	038	1~38	96	76.7	111	160			
	048	1~40	116	96.7	131	190			
	028	1~30	82	57	92	150			
	038	1~30	102	77	112	185			
SE14F SZ14F	048	1~30	122	97	132	215	30.5	25	38
	075	1~30	177	152	187	300			
	100	1~33	227	202	237	375			
	060	1~30	159	120	174	270			
SE16F SZ16F	075	1~30	189	150	204	305	30.5	39	38
	100	1~33	239	200	254	395			
	055	1~28	145	110	185	276			
	075	1~30	185	150	225	346			
SE200F SZ200F	100	1~31	235	200	275	414	46	35	72
	150	1~35	335	300	375	578			
	200	1~38	435	400	475	742			
	075	1~29	215	148	255	400			
	100	1~30	265	198	305	500			
SE300F SZ300F	125	1~33	315	248	355	650	67	64	94
	150	1~33	365	298	405	725			
	200	1~36	465	398	505	875			
	250	1~38	565	498	605	1050			
	300	1~41	665	598	705	1225			
	075	1~29	215	148	255	400			
	100	1~30	265	198	305	500			

Réf. pièce	Rayon de pliage sélectionnable	A	B	C	D	E	W	F	G	Nombre de dents	Poids (g) par maillon	Prix unitaire en € (Prix unitaire en € d'un maillon x Qté. maillon) + prix de l'embase (x2)
SE045F SZ045F	018	9.4	12.5	16	-	-	23	-	22	-	1.4	
	028											
	038											
SE08F SZ08F	028	14.6	19.3	16	-	-	24.2	-	24.2	2	3.1	
	038											
	048											
	048											
	048											
SE14F SZ14F	028	19	25	15	-	-	27	-	26.3	2	9.3	
	038											
	048											
	075											
SE16F SZ16F	060	32	39	23	-	-	37.5	12	35.5	3	15.5	
	075											
	100											
	100											
SE200F SZ200F	055	24.3	35	57	-	-	74.4	44	-	6	32	
	075											
	100											
SE300F SZ300F	075	48.5	64	75	-	-	95	53	95	7	107	
	100											
	125											


**■ Méthodes de fixation de l'embase et du câble**

**Direction de montage**



Les câbles sont regroupés à partir de la circonférence externe et interne et les extrémités des dents sont maintenues en place à l'aide de ligatures de câble.

**Direction de montage**



En cas de nouvelles conceptions, les maillons des porte-câbles peuvent être épuisés. Il est recommandé de sélectionner des maillons plus longs par un ou deux maillons et de les régler (retirer) au moment de l'installation de l'appareil.

**Exemple de commande**

Réf. pièce - Rayon de pliage - Nb de maillons

SE14F-3 - 048 - 20

**Remise sur volume** (Arrondir au centime inférieur) P87

Quantité	Prix unitaire en €
1-29	35%
30-39	35%
40-49	40%

Les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

**8 Jours** P.88

Les jours ouvrables de ce produit ne comprennent pas le dimanche et les jours fériés.