Colliers d'arbre -Avec insert fileté- (léger)

-Type résine/Type aluminium-

Caractéristiques: Les colliers en aluminium ou en plastique sont plus légers que ceux en acier ou en inox.
Les colliers avec inserts filetés ont amélioré la solidité des filetages de vis.

Données CAO

Type en plastique RoHS



Identique		M Matériau	Couleur	Temp. ambiante de fonctionnement	A Accessoire	Matériau de l'insert fileté
Type de serrage	Type à fente					
SCSPH	SCSPP	Polyacétal	Blanc	-45°C~95°C	Vis d'assemblage à tête à six pans creux (JIS SUS) Type à serrage: 1 pièce. Type à fente: 2 pièces.	1.4301/X5CrNi18-10
SCSMH	SCSPM	Nylon MC	Ivoire	-40°C~120°C		
SCSPO	-	Polyacétal	Blanc	-45°C~95°C		Non fourni

6.3

*D8~D25:C0.5
D30 : C1

Type de serrage





Type à fente





Réf. pièce identique	D	B	D1	M (filetage normal)	d	R	W	X	Y	Prix unitaire en € Type de serrage SCSPH	SCSMH	Type à fente SCSPP	SCSPM
Avec inserts filetés (Type à serrage) SCSPH SCSMH (Type à fente) SCSPP SCSPM	8	8	25	M3	3.4	3	1.5	7	5				
	10	10	30	M4	4.5	3.75		9					
	12							10					
	15	12	35	M5	5.5	4.5		12	6				
	16												
	20	15	45	M6	6.6	6		15	8				
	25		50					18	10				
	30		55					20					

±0,2

Lors de l'utilisation, les deux parties doivent conserver la même orientation qu'à la livraison.

Réf. pièce identique	D	B	D1	d	M (filetage normal)	R	W	X	Y	Prix unitaire en € SCSPO
Pas d'inserts filetés (Type à serrage) SCSPO	10	12	28	4.5	M4	3.75	1.5	9	5	
	12		30					10	6	
	13									
	15	15	40	5.5	M5	4.5		13	8	
	16									
	20		49			5		16		
	25		54					20	6	
	30		60					21.5	8	

±0.1

Type en aluminium RoHS



Identique Type de serrage	Type à fente	M Matériau	S Traitement de surface	A Accessoire	Matériau de l'insert fileté
SCSAH	SCNPAH	EN AW-2017/ AlCu4MgSi	-	Vis d'assemblage à tête à six pans creux (JIS SUS) Type à serrage: 1 pièce. Type à fente: 2 pièces.	1.4301/X5CrNi18-10

25/(6.3)

*D8~D25:C0.5
D30 : C1

Type de serrage





Type à fente





Réf. pièce identique	D	B sélectionnable	D1	M (filetage normal)	D	R	W	X	Y	Z	Prix unitaire en € SCSAH	SCNPAH
Avec inserts filetés (Type à serrage) SCSAH (Type à fente) SCNPAH	8	8	25	M3	3.2	3	1.5	7	5	7		
	10	10	30	M4	4.2	3.75		9		8		
	12							10		9		
	15		34					11.5	6	10		
	16		35					12		11		
	20		40	M5	5.3	4.5		14	7	13		
	25	12	45					17		16		
	30	15	55	M6	6.3	6		20	10	18		

(d) la surface d'alésage sera filetée en raison de la pose d'inserts.

Exemple de commande: Réf. pièce - B
SCSPH12
SCSPP12
SCSAH20 - 10

Délai de livraison: 6 Jours P.87

Prix

Remise sur volume (Arrondir au centime inférieur.) P.87

Quantité	1~29	30~39	40~49	50~99
Remise	Prix unitaire en €	5%	10%	18%
Délai de livraison	Standard	Devis à établir		

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

Colliers d'arbre -Alésage fileté mâle-

-Type à vis/Type à serrage-

Price Reduction Up to 46%

Données CAO

Type plat à vis RoHS



Identique Filetage fin	Filetage normal	M Matériau	S Traitement de surface	A Accessoire
SCCNS	SCCNN	1.1191/C45E	Revêtement oxydé noir	2 vis/2 pièces de montage (alliage de cuivre)
PSCCNS	PSCCNN		Placage autocatalytique au nickel	2 vis/2 pièces de montage (JIS SUS) (alliage de cuivre)
SSCCNS	SSCCNN	1.4301/X5CrNi18-10	-	

25/(6.3)





Réf. pièce identique	N°	B (filetage fin)	B (filetage normal)	MxPas (filetage fin)	MxPas (filetage normal)	D1	d1	C	Vis de serrage M x Longueur	Prix unitaire en € SCCNS SCCNN	PSCCNS PSCCNN	SSCCNS SSCCNN
(type à filetage fin) SCCNS PSCCNS SSCCNS	*3	6	-	M3x0.35	-	7	4.5	0.2	M3x3			
	4		6	M4x0.5	M4x0.7	8	5.5					
	5			M5x0.5	M5x0.8	11	10		M4x3			
	6		10	M6x0.75	M6x1.0	12	11					
	8	8		M8x0.75	M8x1.25	14	12					
(type à filetage normal) SCCNN PSCCNN SSCCNN	10			M10x0.75	M10x1.5	16	13					
	*10A		-	M10x1.0	-							
	12	10	10	M12x1.0	M12x1.75	20	15	0.5	M5x4			
	*15		-	M15x1.0	-	24	20					
	16		12	M16x1.0	M16x2.0	26	22		M6x5			
(Les dimensions marquées d'un * s'appliquent uniquement au type à filetage fin.)	20			M20x1.0	M20x2.5	32	27					
	*25	12	-	M25x1.5	-	38	31		M8x6			
	30	15	15	M30x1.5	M30x3.5	46	38	1				

Type à serrage RoHS



identique Filetage fin	Filetage normal	M Matériau	S Traitement de surface	A Accessoire
SCSN	SCSNN	1.1191/C45E	Revêtement oxydé noir	Vis d'assemblage à tête à six pans creux 1 pièce
PSCSN	PSCSNN		Placage autocatalytique au nickel	Vis d'assemblage à tête à six pans creux 1 pièce (JIS SUS)
SSCSN	SSCSNN	1.4301/X5CrNi18-10	-	

25/(6.3)





*m3 ~m8 :C0.5
m10~m30:C1

Réf. pièce identique	N°	B	MxPas (filetage fin)	MxPas (filetage normal)	D1	M (filetage normal)	d	R	W	X (filetage fin)	X (filetage normal)	Y	Z	Prix unitaire en € SCSN SCSNN	PSCSN PSCSNN	SSCSN SSCSNN
	3	8	M3x0.35	M3x0.5	16	M3	3.4	3	1.0	4.5	4.5	2.2	3~5			
	4		M4x0.5	M4x0.7	18					5	5	3	3.5~6			
	5		M5x0.5	M5x0.8	20					5.5	5.5	4	5~6.5			
	6	10	M6x0.75	M6x1.0		M4	4.5	3.75		6	6		6~6.5			
	8		M8x0.75	M8x1.25	25					8	8	5	8~9			
	*8A		M8x1.0	-							-					
(type à filetage fin) SCSN PSCSN SSCSN	10		M10x0.75	M10x1.5	30					9	9		10			
	*10A		M10x1.0	-							-					
	*10B		M10x1.25													
	12		M12x1.0	M12x1.75						10	10		9~10			
	*12A		M12x1.25	-							-					
	*14	12	M14x1.5		34	M5	5.5	4.5	1.5	11.5	11.5	6	10~11			
	16		M16x1.0	M16x2.0	35					12	12.5		11~12			
(type à filetage normal) SCSNN PSCSNN SSCSNN	*16A		M16x1.5	-						12.5	-		12~13			
	*18		M18x1.5		40					14	14	7	13			
	20		M20x1.0	M20x2.5												
	*20A		M20x1.5	-							-		14~15			
	*22	15	M22x1.5		45	M6	6.6	6		17	17		16			
	24**		-	M24x3.0												
	*25		M25x1.5	-						20	-					
	*27		M27x1.5		55							8	17~20			
	30		M30x1.5	M30x3.5							20	10	18~20			

Les dimensions marquées d'un * s'appliquent uniquement au type à filetage fin. La dimension marquée d'un ** dans No. s'applique uniquement au type de filetage normal. La dimension W du type à filetage normal N°.5 est de 1.5.

Exemple de commande: Réf. pièce SCCNS20

Délai de livraison: 6 Jours P.87
2 Days

Prix

Remise sur volume (Arrondir au centime inférieur.) P.87
- Sauf les articles indiqués ci-dessous

Quantité	1~29	30~39	40~49	50~99
Remise	Prix unitaire en €	5%	10%	18%
Délai de livraison	Standard	Devis à établir		

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

- SCSNN/SSCSNN

Quantité	1~9	10~19	20~39	40~99
Remise	Prix unitaire en €	20%	30%	40%
Délai de livraison	Standard	Devis à établir		

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

Exemple

