


## Profils aluminium



Avec plus de 120 différentes versions de profils aluminium configurables et un choix de 150 raccords et accessoires, nous proposons des solutions sur mesure. Cela vous permettra de gagner du temps et d'éviter des couts d'usinage.

### Tailles


- Carré:  
20 x 20 mm - 100 x 100 mm
- Rectangle:  
20 x 80 mm - 100 x 200 mm

### Caractéristiques

- Etat de surface : anodisé clair, anodisé noir ou revêtement brillant clair
- Matière : EN AC-51400/AlMgSi0,7 – classe de résistance T5 et T6

### Formes spéciales


- Profilé avec 1, 2 ou 3 surfaces planes
- Profilé avec coin arrondi
- Equerre à 30°, 45° and 60°



#### Extrusions aluminium standard

<http://www.misumi-europe.com/fr/e-catalog/vona2/mech/M1500000000/M1501000000/M1501010000/>

- **Anodisé clair:** MISUMI propose 7 sections standard de profils carrés dans les dimensions suivantes : 20, 25, 30, 40, 45, 50 mm et 60 mm. Chaque taille est disponible sous différentes versions.
- **Anodisé noir:** pour éviter la réflexion par exemple
- **Revêtement brillant clair:** protège la surface anodisée des décolorations; rendu noble




#### Profils aluminium haute rigidité

<http://www.misumi-europe.com/fr/e-catalog/vona2/mech/M1500000000/M1501000000/M1501010000/>

- Nous proposons en plus 4 profils aluminium haute rigidité dans les tailles suivantes : 40, 50 mm et 60 mm. Leurs parois sont plus épaisses et fabriquées en aluminium EN AC-51400/AlMgSi0,7 -T6. Ils acceptent de plus grandes charges. Nos profils aluminium haute rigidité commencent toujours par la lettre G ...

## Profils aluminium



### Profils aluminium incurvés

<http://www.misumi-europe.com/fr/e-catalog/vona2/mech/M1500000000/M1501000000/M1501010000/>


- Tailles disponibles : 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40 mm
- Rayons disponibles : 140, 300 mm et 500 mm
- côte "A" jusqu'à 1500 mm (incrément 1 mm)
- côte "B" jusqu'à 1000 mm (incrément 1 mm)
- plaque ajustée en acrylique également disponible



### Profils rectifiés

<http://www.misumi-europe.com/fr/e-catalog/vona2/mech/M1500000000/M1501000000/M1501010000/>

- pour l'assemblage précis de composants, les guidages sur rail par exemple



### Options d'assemblage pour profilés


- chaque profile est adapté à chaque commande



### Méthodes de connexion

<http://www.misumi-europe.com/fr/e-catalog/vona2/mech/M1500000000/M1501000000/M1501030000/>

- Raccord vis
- Raccord centré
- Raccord simple & Raccord double
- Equerres
- Ecrous



### Profils aluminium, éléments standard

<http://www.misumi-europe.com/fr/e-catalog/vona2/mech/M1500000000/M1501000000/M1501050000/>

- choix parmi les 16 profilés ci-dessous:

