PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre

Informations générales de commande

Version	Outil de sertissage pour embouts, 0.25mm², 10mm², Sertissage hexagonal
Référence	1445070000
Type	PZ 10 HEX
GTIN (EAN)	4050118250312
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	9202810000

Date de création 20 mars 2023 14:45:13 CET

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	195 mm	Largeur (pouces)	7,677 inch
Poids net	600 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse

Description du contact

Plage de sertissage, max.	10 mm²	Plage de sertissage, min.	0,25 mm²
Section du conducteur min. AWG	AWG 24	Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	10 mm²	Section de l'embout, min.	0,25 mm²
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

Exemple d'utilisation

Exemple d'utilisation