# Fiche de données

## ZQV 6N/4 BL

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

### Illustration du produit

Les connexions transversales enfichables sont faciles à manipuler et à installer rapidement. Cela permet de gagner beaucoup de temps lors de l'installation par rapport aux solutions vissées.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Référence | 1985850000 |
| Type | ZQV 6N/4 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118370447 |
| Qté. | 60 pièce(s) |

# ZQV 6N/4 BL

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 3,1 mm | Profondeur (pouces) | 0,122 inch |
| Hauteur | 34,11 mm | Hauteur (pouces) | 1,343 inch |
| Largeur | 29,9 mm | Largeur (pouces) | 1,177 inch |
| Poids net | 4,91 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

### Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de fixation | enfiché | Version à l#92épreuve de l#92explosion | Oui |

### Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau | Wemid | Couleur | bleu |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | | |

### Caractéristiques nominales

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 41 A |

### Connexions transversales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Courant nominal 2 pôles | 41 A | Courant nominal multipolaire | 41 A |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Pas en mm (P) | 8 mm |

### Généralités

| | |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |

### Note importante

| | |
|---|---|
| Informations sur le produit | Pour des raisons de stabilité et de température, il est possible de dériver uniquement 60 % des éléments de contact L'utilisation des connecteurs transversaux réduit la tension nominale à 400 VLa tension est abaissée à 25 V en cas d'emploi d'une connexion transversale coupée avec des bords de coupe vierges. |

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

# ZQV 6N/4 BL

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

| | |
|---|---|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | WSCAD, Zuken E3.S |
| Documentation utilisateur | 2434520000_BED-ANL.ZQV_A_REIHE.pdf<br>StorageConditionsTerminalBlocks<br>BPZL ZQV 2.5 |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |