

QL 15 SAK6N**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Les connexions transversales vissables sont faciles à monter et à démonter. Grâce à la grande surface du contact, même les courants élevés peuvent être transmis avec une fiabilité de contact maximale.

Informations générales de commande

Version	Série SAK, Connexion transversale@. Connexion transversale@, Nombre de pôles: 15
Référence	022120000
Type	QL 15 SAK6N
GTIN (EAN)	4008190042110
Qté.	10 pièce(s)

QL 15 SAK6N

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0,039 inch
Hauteur	6 mm	Hauteur (pouces)	0,236 inch
Largeur	116,6 mm	Largeur (pouces)	4,591 inch
Poids net	4,63 g		

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	Vissé
Type de montage	Vissé	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau Cuivre Couleur gris

Caractéristiques du système

Version Connexion transversale@

Caractéristiques nominales

Courant nominal 32 A

Connexions transversales

Courant nominal 2 pôles	57 A	Courant nominal multipolaire	32 A
Nombre des blocs de jonction pontés	15	Type	Connexion transversale@

Dimensions

Pas en mm (P) 7,9 mm

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Nombre de pôles	15
------------------------	----------------	-----------------	----

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Date de création 16 mars 2023 12:09:37 CET

Niveau du catalogue 03.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

QL 15 SAK6N**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentation utilisateur

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures