

**EW 35/SCHA/M3****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

**Informations générales de commande**

Version	Accessoires, Equerre de blocage
Référence	<a href="#">0258660000</a>
Type	EW 35/SCHA/M3
GTIN (EAN)	4008190033477
Qté.	20 pièce(s)

## EW 35/SCHA/M3

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	32,5 mm	Profondeur (pouces)	1,28 inch
Hauteur	46 mm	Hauteur (pouces)	1,811 inch
Largeur	16,5 mm	Largeur (pouces)	0,65 inch
Poids net	9,78 g		

## Températures

Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C
--	--------	--	--------

## Classifications

ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35

## Autres caractéristiques techniques

Blocage	vissable	Instruction de montage	Montage direct
Type de montage	Vissé		

## Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	beige
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

## Caractéristiques du système

Version	pour bornes	Rail	TS 35
---------	-------------	------	-------

## Dimensions

Décalage TS 35	22,5 mm
----------------	---------

## Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Rail	TS 35
------------------------	----------------	------	-------

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ffc2e92d-f68c-4edd-8818-3ff53f901c61

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

**EW 35/SCHA/M3****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>	<a href="http://www.weidmueller.com">www.weidmueller.com</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>	
Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>	
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>	
Brochures		