

## SM 27/18 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Version               | SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x 27 mm, Support SwitchMark, gris |
| Référence             | <a href="#">1014640000</a>  |
| Type                  | SM 27/18 MC NE GR   |
| GTIN (EAN)            | 4032248723324   |
| Qté.                  | 80 pièce(s)   |
| imprimante compatible | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>          |

## SM 27/18 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 1 mm    | Profondeur (pouces) | 0,039 inch |
| Hauteur    | 18 mm   | Hauteur (pouces)    | 0,709 inch |
| Largeur    | 27 mm   | Largeur (pouces)    | 1,063 inch |
| Poids net  | 1,338 g |                     |            |

## Températures

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

## Caractéristiques générales

|  |                    |  |   |
|--|--------------------|--|---|
| Application / fabricant                  | Support SwitchMark | Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-2   |
| Couleur                                  | gris               | Couleur du matériau selon code couleurs  | 8   |
| Halogène                                 | Non                | Largeur                                  | 27 mm   |
| Matériau                                 | Polyamide 66       | Nombre de repérages par combinaison      | 1 MultiCard = Repérage d'équipements et appareillages |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C             | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C  |
| plage de température d'utilisation       | -40...100 °C       |  |   |

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                    |  |
|--------------------|--|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Données techniques | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**Fiche de données**

**SM 27/18 MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

