

**WQL 3 WFF300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Les connexions transversales vissables sont faciles à monter et à démonter. Grâce à la grande surface du contact, même les courants élevés peuvent être transmis avec une fiabilité de contact maximale.

**Informations générales de commande**

Version	Blocs de jonction à tige, Connexion transversale@, Nombre de pôles: 3
Référence	<a href="#">1065800000</a>
Type	WQL 3 WFF300
GTIN (EAN)	4008 19003 1312
Qté.	5 pièce(s)

**WQL 3 WFF300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	5 mm	Profondeur (pouces)	0,197 inch
Hauteur	150 mm	Hauteur (pouces)	5,905 inch
Largeur	40 mm	Largeur (pouces)	1,575 inch
Poids net	234,81 g		

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

**Autres caractéristiques techniques**

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	Vissé
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau	Cuivre - zinc	Couleur	gris
----------	---------------	---------	------

**Caractéristiques nominales**

Courant nominal	520 A
-----------------	-------

**Connexions transversales**

Courant nominal 2 pôles	520 A	Courant nominal multipolaire	520 A
Nombre des blocs de jonction pontés	3	Type	Connexion transversale@

**Dimensions**

Pas en mm (P)	55 mm
---------------	-------

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct	Nombre de pôles	3
------------------------	----------------	-----------------	---

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

## WQL 3 WFF300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentation utilisateur

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures