

Q 4 WDL2.5S**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit**Câblage des installations**

Pour le montage des installations, nous offrons un système complet organisé autour du rail en cuivre 10×3 et comprenant des composants parfaitement coordonnés : depuis les blocs de jonction d'installation, les blocs de jonction de conducteurs et les blocs de jonction de distribution jusqu'au choix complet d'accessoires tels que les barrettes de liaison et les supports de barres collectrices.

Informations générales de commande

Version	Série W, Connexion transversale@, pour bornes, Nombre de pôles: 4
Référence	107170000
Type	Q 4 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190424916
Qté.	50 pièce(s)

Fiche de données

Q 4 WDL2.5S

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	9,5 mm	Profondeur (pouces)	0,374 inch
Hauteur	22,3 mm	Hauteur (pouces)	0,878 inch
Largeur	4 mm	Largeur (pouces)	0,157 inch
Poids net	3,2 g		

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Passage, Montage direct	Type de fixation	Vissé
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Cuivre étamé	Couleur	jaune
----------	--------------	---------	-------

Caractéristiques du système

Version pour bornes

Caractéristiques nominales

Courant nominal 24 A

Dimensions

Pas en mm (P) 6,1 mm

Généralités

Instruction de montage	Passage, Montage direct	Nombre de pôles	4
------------------------	-------------------------	-----------------	---

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	abe9d042-078a-4094-b143-0a6a4ced35a2

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Date de création 29 mars 2023 11:12:38 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

Q 4 WDL2.5S**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentation utilisateur

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures